

CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC252

► AVANTAGES PRODUIT



► Haute efficacité

Débit de vide élevé pour une faible consommation d'air comprimé, garantissant un fonctionnement efficace.

► Léger et compact

Conception particulièrement compacte et légère pour une intégration peu encombrante.

► Fiable en cas de variations de la pression d'air comprimé

Production de vide stable, même en cas de fluctuations ou de baisse de la pression d'air comprimé.

► Homologations: LABS / REACH / RoHS

► CLÉ DE PRODUIT



ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Série	Modèle	Type de cartouche à vide	Nombre d'étages de la cartouche à vide	Clapet anti-retour	Capuchon de maintien / Silencieux

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	► Caractéristiques techniques			
	ZVC252	ZVC252-HP1M22	ZVC252-NRV	ZVC252-NRV-HP1M22
Niveau de vide max. [kPa]	-94	-94	-94	-94
Débit volumétrique [l/min]	113	113	113	113
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.009	0.016	0.009	0.016
Type de cartouche à vide	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium	Mini Premium
Nombre d'étages de la cartouche à vide	2	2	2	2
Raccord fileté		M22 extérieur		M22 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui	Oui
Silencieux	Non	Non	Non	Non
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non
Type de fixation		Capuchon de maintien		Capuchon de maintien
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7
Consommation d'air à 5,5 bar [l/min]	77	77	77	77
Consommation d'air à 6 bar [l/min]	84	84	84	84
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► DIAGRAMMES

ZVC252




► DESSINS TECHNIQUES

ZVC252




ZVC252-HP1M22



① Fixation

ZVC252-NRV



ZVC252-NRV-HP1M22

