

CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Performante

- Flusso di volume: 16 l/min - 362 l/min
- Consumo d'aria: 10 l/min - 152 l/min
- Livello di vuoto max.: -95 kPa

► Cartuccia ad alte prestazioni

Soluzione compatta e potente per una generazione efficiente del vuoto.

► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Serie	Versione	Tipo di cartuccia per il vuoto	Numero di stadi Cartuccia a vuoto	Valvola di non ritorno	Tappo di ritenzione / silenziatore

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici									
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Consumo d'aria a 5,5 bar [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Valvola di non ritorno	Silenziatore	Pressione di esercizio mass. [bar]	Peso [kg]
ZVC102	-83	16	10				No	No	7	0.001
ZVC102-HP1M7	-83	16	10				No	No	7	0.002
ZVC202	-90	41	20	32			No	No	7	0.003
ZVC202-HP1M14	-90	41	20	32			No	No	7	0.009
ZVC202-NRV	-90	41	20	32			Si	No	7	0.003
ZVC202-NRV-HP1M14	-90	41	20	32			Si	No	7	0.009
ZVC203	-90	85	20	32			No	No	7	0.006
ZVC203-DS1M15	-90	85	20	32			No	No	7	0.018
ZVC203-FS1M16	-90	85	20	32			No	No	7	0.013
ZVC203-NRV	-90	85	20	32			Si	No	7	0.006
ZVC203-NRV-DS1M15	-90	85	20	32			Si	No	7	0.018
ZVC203-NRV-FS1M16	-90	85	20	32			Si	No	7	0.013
ZVC203-NRV-TS1M14	-90	85	20	32			Si	No	7	0.024
ZVC203-NRV-TS1M15	-90	85	20	32			Si	No	7	0.021
ZVC203-TS1M14	-90	85	20	32			No	No	7	0.024
ZVC203-TS1M15	-90	85	20	32			No	No	7	0.021
ZVC252	-94	113			77	84	No	No	7	0.009
ZVC252-HP1M22	-94	113			77	84	No	No	7	0.016
ZVC252-NRV	-94	113			77	84	Si	No	7	0.009
ZVC252-NRV-HP1M22	-94	113			77	84	Si	No	7	0.016
ZVC253	-94	146			77	84	No	No	7	0.015
ZVC253-FS1M25	-94	146			77	84	No	No	7	0.043
ZVC253-HP2M22	-94	146			77	84	No	No	7	0.036
ZVC253-NRV	-94	146			77	84	Si	No	7	0.015
ZVC253-NRV-FS1M25	-94	146			77	84	Si	No	7	0.043
ZVC253-NRV-HP2M22	-94	146			77	84	Si	No	7	0.036
ZVC253-NRV-S1M25	-94	146			77	84	Si	No	7	0.041



Numero d'ordine	► Dati tecnici									
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 2,2 bar [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Consumo d'aria a 5,5 bar [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Valvola di non ritorno	Silenziatore	Pressione di esercizio mass. [bar]	Peso [kg]
ZVC253-S1M25	-94	146			77	84	No	No	7	0.041
ZVC302	-92	171	97	152			No	No	7	0.013
ZVC302-HP1M25	-92	171	97	152			No	No	7	0.044
ZVC302-NRV	-92	171	97	152			Si	No	7	0.013
ZVC302-NRV-HP1M25	-92	171	97	152			Si	No	7	0.044
ZVCL302	-75	200		70		104	No	No	7	0.013
ZVCL302-HP1M25	-75	200		70		104	No	No	7	0.044
ZVCL302-NRV	-75	200		70		104	Si	No	7	0.013
ZVCL302-NRV-HP1M25	-75	200		70		104	Si	No	7	0.044
ZVC303	-92	341	97	152			No	No	7	0.025
ZVC303-HP2M25	-92	341	97	152			No	No	7	0.084
ZVC303-NRV	-92	341	97	152			Si	No	7	0.025
ZVC303-NRV-HP2M25	-92	341	97	152			Si	No	7	0.084
ZVC303-NRV-TS1M25	-92	341	97	152			Si	No	7	0.1
ZVC303-TS1M25	-92	341	97	152			No	No	7	0.1
ZVCL303	-75	362		70		104	No	No	7	0.025
ZVCL303-HP2M25	-75	362		70		104	No	No	7	0.084
ZVCL303-NRV	-75	362		70		104	Si	No	7	0.025
ZVCL303-NRV-HP2M25	-75	362		70		104	Si	No	7	0.084
ZVCL303-NRV-TS1M25	-75	362		70		104	Si	No	7	0.1
ZVCL303-TS1M25	-75	362		70		104	No	No	7	0.1
ZVCX303	-95	310				140	No	No	7	0.025
ZVCX303-HP2M25	-95	310				140	No	No	7	0.084
ZVCX303-NRV	-95	310				140	Si	No	7	0.025
ZVCX303-NRV-HP2M25	-95	310				140	Si	No	7	0.084
ZVCX303-NRV-TS1M25	-95	310				140	Si	No	7	0.084
ZVCX303-TS1M25	-95	310				140	No	No	7	0.084

CARTUCCIA PER IL VUOTO



SERIE ZVC

▶ DIAGRAMMI



ZVC102




ZVC202





ZVC203





ZVC252





ZVC253





ZVC302



ZVCL302





ZVC303





CARTUCCIA PER IL VUOTO

SERIE ZVC

ZVCL303




ZVCX303




► DISEGNI TECNICI

ZVC202




① Fissaggio

ZVC203-DS1M15




① Fissaggio

ZVC252-HP1M22




① Fissaggio

ZVC302-HP1M25




① Fissaggio

ZVCL302-HP1M25




① Fissaggio

ZVC303-HP2M25




① Fissaggio

ZVCL303-HP2M25



① Fissaggio

ZVCX303-HP2M25



① Fissaggio