

CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC303

► AVANTAGES PRODUIT



► Haute efficacité

Débit de vide élevé pour une faible consommation d'air comprimé, garantissant un fonctionnement efficace.

► Léger et compact

Conception particulièrement compacte et légère pour une intégration peu encombrante.

► Fiable en cas de variations de la pression d'air comprimé

Production de vide stable, même en cas de fluctuations ou de baisse de la pression d'air comprimé.

► Homologations: LABS / REACH / RoHS

► CLÉ DE PRODUIT

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Série	Modèle	Type de cartouche à vide	Nombre d'étages de la cartouche à vide	Clapet anti-retour	Capuchon de maintien / Silencieux

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	► Caractéristiques techniques					
	ZVC303	ZVC303-HP2M25	ZVC303-NRV	ZVC303-NRV-HP2M25	ZVC303-NRV-TS1M25	ZVC303-TS1M25
Niveau de vide max. [kPa]	-92	-92	-92	-92	-92	-92
Débit volumétrique [l/min]	341	341	341	341	341	341
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
Type de cartouche à vide	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi	Midi
Nombre d'étages de la cartouche à vide	3	3	3	3	3	3
Raccord fileté		M25 extérieur		M25 extérieur	M25 extérieur	M25 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Silencieux	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de silencieux					Silencieux à 2 voies	Silencieux à 2 voies
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de fixation		Capuchon de maintien		Capuchon de maintien		
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7	7	7
Consommation d'air à 2,2 bar [l/min]	97	97	97	97	97	97
Consommation d'air à 4 bar [l/min]	152	152	152	152	152	152
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

N° de commande	► Caractéristiques techniques					
	ZVCL303	ZVCL303-HP2M25	ZVCL303-NRV	ZVCL303-NRV-HP2M25	ZVCL303-NRV-TS1M25	ZVCL303-TS1M25
Niveau de vide max. [kPa]	-75	-75	-75	-75	-75	-75
Débit volumétrique [l/min]	362	362	362	362	362	362
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.1	0.1
Type de cartouche à vide	Midi type L	Midi type L	Midi type L	Midi type L	Midi type L	Midi type L
Nombre d'étages de la cartouche à vide	3	3	3	3	3	3
Raccord fileté		M25 extérieur		M25 extérieur	M25 extérieur	M25 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Silencieux	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de silencieux					Silencieux à 2 voies	Silencieux à 2 voies
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de fixation		Capuchon de maintien		Capuchon de maintien		
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7	7	7
Consommation d'air à 4 bar [l/min]	70	70	70	70	70	70
Consommation d'air à 6 bar [l/min]	104	104	104	104	104	104
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



N° de commande	► Caractéristiques techniques					
	ZVCX303	ZVCX303-HP2M25	ZVCX303-NRV	ZVCX303-NRV-HP2M25	ZVCX303-NRV-TS1M25	ZVCX303-TS1M25
Niveau de vide max. [kPa]	-95	-95	-95	-95	-95	-95
Débit volumétrique [l/min]	310	310	310	310	310	310
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.025	0.084	0.025	0.084	0.084	0.084
Type de cartouche à vide	Type Midi X	Type Midi X	Type Midi X	Type Midi X	Type Midi X	Type Midi X
Nombre d'étages de la cartouche à vide	3	3	3	3	3	3
Raccord fileté		M25 extérieur		M25 extérieur	M25 extérieur	M25 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Non
Silencieux	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de silencieux					Silencieux à 2 voies	Silencieux à 2 voies
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Type de fixation		Capuchon de maintien		Capuchon de maintien		
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7	7	7
Consommation d'air à 6 bar [l/min]	140	140	140	140	140	140
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

CARTOUCHE À VIDE



SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC303

► DIAGRAMMES



ZVC303



ZVCL303




ZVCX303




► DESSINS TECHNIQUES

ZVC303




ZVC303-HP2M25




① Fixation


ZVC303-NRV




ZVC303-NRV-HP2M25




ZVC303-NRV-TS1M25




ZVC303-TS1M25




ZVCL303




ZVCL303-HP2M25



ZVCL303-NRV




ZVCL303-NRV-HP2M25




CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC303


ZVCL303-NRV-TS1M25




ZVCL303-TS1M25



ZVCX303




ZVCX303-HP2M25




① Fixation


ZVCX303-NRV



ZVCX303-NRV-HP2M25



ZVCX303-NRV-TS1M25



ZVCX303-TS1M25

