

ACCESSOIRES


SÉRIE ZUB

► BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ



► Particularités

Matériau: polyamide
À 90°C



► Caractéristiques techniques


| N° de commande | ZUB0034 | ZUB0035 | ZUB0036 |
|-------------------|---------|---------|---------|
| Dimension B [mm] | 1 | 1.5 | 1.5 |
| Dimension D1 [mm] | 8 | 13.8 | 17 |
| Dimension D2 [mm] | 5.1 | 10.3 | 13.5 |

► PLAQUE DE RACCORDEMENT



► Particularités

Pour la création de batteries d'éjection compacts
Alimentation en air comprimé centrale



► Caractéristiques techniques


| N° de commande | ZUB0007 | ZUB0008 | ZUB0010 | ZUB0011 |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| G1 | G1/4"-IG | G1/4"-IG | G1/2"-IG | G1/2"-IG |
| Dimension A [mm] | 54 | 96 | 62 | 108 |
| Dimension B [mm] | 30 | 30 | 38 | 38 |
| Dimension C [mm] | 5 | 5 | 8 | 8 |
| Dimension D1 [mm] | 4.5 | 4.5 | 7 | 7 |
| Dimension E [mm] | 20 | 20 | 34 | 34 |
| Dimension F [mm] | 20 | 20 | | |
| Dimension H [mm] | 34 | 34 | 49.5 | 49.5 |
| Dimension I [mm] | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Dimension L [mm] | 64 | 106 | 78 | 124 |
| Nombre de sorties [pièce] | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Poids [g] | 180 | 281 | 375 | 595 |
| Pour | 2xKE15 | 4xKE15 | 2xKE25 | 4xKE25 |

▶ PLAQUE DE COUVERTURE



▶ Particularités

Pour la fermeture des raccordements non occupés par les éjecteurs



▶ Caractéristiques techniques

| N° de commande | ZUB0009 | ZUB0012 |
|------------------|-----------------|-----------------|
| G1 | M3 | M4 |
| Dimension A [mm] | 14 | 14 |
| Dimension B [mm] | 20 | 22 |
| Dimension C [mm] | 20 | 30 |
| Dimension H [mm] | 6 | 8 |
| Dimension L [mm] | 26 | 38 |
| Pour | ZUB0007-ZUB0008 | ZUB0010-ZUB0011 |

▶ PINCE DE SERRAGE ZUB0033



▶ Particularités

Pince de cintrage
Utilisée pour les colliers de serrage