


KLEMMELEMENTE | HYDRAULISCH


KWH2501AS1A

► PRODUKTVORTEILE



- **breites Produktsortiment**
für alle gängigen Profilschienenführungen
- **energielos geöffnet (NO)**
mit Druck schließend
- **extrem langlebig**
bis zu 10 Mio. statische Klemmzyklen

► TECHNISCHE DETAILS



- ① **Profilschienenführung**
 - für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
- ② **Rückstellfeder**
 - formschlüssig in den Backen integriert
- ③ **Klemmbacken**
 - werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
- ④ **Gehäuse**
- ⑤ **Membran**
 - für die Druckbeaufschlagung
- ⑥ **Abstreifer**
 - kann optional mitbestellt werden

► INFORMATIONEN RUND UM DIE PRODUKTE

EINSATZMÖGLICHKEITEN


- **Maschinentischklemmung von schwer zerspanenden Bearbeitungszentren**
- **Klemmen von schweren Handhabungssystemen**

WEITERE INFORMATIONEN


- **Distanzplatte**
Je nach Höhe des Führungswagens (Maß D) ist zusätzlich eine Distanzplatte als Höhenausgleich zu bestellen.
- **Sondervarianten auf Anfrage z.B.**
mit zusätzlichem Hydraulikanschluss (von oben, von vorne)

Schienenhersteller	Schiennentyp	Schiengröße	Wagentyp
THK	HSR	25	HSR..B

► TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Ⓑ Anschluss Schließen (beidseitig möglich, nur ein Anschluss notwendig)



► TECHNISCHE DATEN

Bestell-Nr.	KWH2501AS1A
Betätigung	hydraulisch
Haltekraft	2200 [N]
Theoretische Haltekraft ($\mu=0,1$)	2.750 [N]
PLUS-Anschluss möglich	Nein
Betriebsdruck	5 ... 110,0 [bar]
Nennbetriebsdruck	100,0 [bar]
B10d-Wert	10.000.000
Positioniergenauigkeit +/-	0,02 [mm]
Öffnungszeit	0,05 [s]
Schließzeit	0,1 [s]
Betriebstemperatur	-10 ... +70 [°C]
Gewicht	1,1 [kg]
Funktion	klemmen
Zustand	NO (normally open) Drucklos geöffnet
Montagerichtung	von vorne
Schienenabdeckband einsetzbar	mit Abdeckband
Abstreifer	ja
Schluckvolumen	1 [cm³]

Zeichnung schematisch. Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Kanten nach ISO 13715. Beidseitige Anschlagfläche verwendbar. Mittlere Befestigungsbohrungen müssen verwendet werden. Element bietet keine Führungseigenschaften. Führung muss extern erfolgen. Die Haltekraft ist die Kraft, die in axialer Richtung maximal aufgebracht werden kann. Jedes Klemm- und Bremsenelement wird in einer 100%-Kontrolle vor der Auslieferung auf die angegebenen Haltekraft auf einer gehärteten Stahlschiene mit leicht geölter Schmierschicht (ISO-VG 68) getestet. Der Einsatz von anderen Schmierstoffen oder Schienenbeschichtungen kann die Reibungszahl beeinflussen. Vor Inbetriebnahme ist die Betriebsanleitung zu beachten. Im Zuge der Weiterentwicklung bleiben technische Änderungen vorbehalten. Aktuellste und weitere Daten online und in der Betriebsanleitung unter www.zimmer-group.com abrufbar.