

CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC203

► AVANTAGES PRODUIT



► Haute efficacité

Débit de vide élevé pour une faible consommation d'air comprimé, garantissant un fonctionnement efficace.

► Léger et compact

Conception particulièrement compacte et légère pour une intégration peu encombrante.

► Fiable en cas de variations de la pression d'air comprimé

Production de vide stable, même en cas de fluctuations ou de baisse de la pression d'air comprimé.

► Homologations: LABS / REACH / RoHS

► CLÉ DE PRODUIT

ZVC	X	30	3	NRV	HP2M25
Série	Modèle	Type de cartouche à vide	Nombre d'étages de la cartouche à vide	Clapet anti-retour	Capuchon de maintien / Silencieux



► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	► Caractéristiques techniques				
	ZVC203	ZVC203-DS1M15	ZVC203-FS1M16	ZVC203-NRV	ZVC203-NRV-DS1M15
Niveau de vide max. [kPa]	-90	-90	-90	-90	-90
Débit volumétrique [l/min]	85	85	85	85	85
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.006	0.018	0.013	0.006	0.018
Type de cartouche à vide	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini
Nombre d'étages de la cartouche à vide	3	3	3	3	3
Raccord fileté		M15 extérieur	M16 extérieur		M15 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Non	Non	Non	Oui	Oui
Silencieux	Non	Non	Non	Non	Non
Type de silencieux		Silencieux direct	Silencieux standard		Silencieux direct
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non	Non
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7	7
Consommation d'air à 2,2 bar [l/min]	20	20	20	20	20
Consommation d'air à 4 bar [l/min]	32	32	32	32	32
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

N° de commande	► Caractéristiques techniques				
	ZVC203-NRV-FS1M16	ZVC203-NRV-TS1M14	ZVC203-NRV-TS1M15	ZVC203-TS1M14	ZVC203-TS1M15
Niveau de vide max. [kPa]	-90	-90	-90	-90	-90
Débit volumétrique [l/min]	85	85	85	85	85
Interrupteur à vide numérique	Non	Non	Non	Non	Non
Fonction d'économie d'air	Non	Non	Non	Non	Non
Poids [kg]	0.013	0.024	0.021	0.024	0.021
Type de cartouche à vide	Mini	Mini	Mini	Mini	Mini
Nombre d'étages de la cartouche à vide	3	3	3	3	3
Raccord fileté	M16 extérieur	M14 extérieur	M15 extérieur	M14 extérieur	M15 extérieur
Vanne de régulation de l'air	Non	Non	Non	Non	Non
Vanne de régulation du soufflage	Non	Non	Non	Non	Non
Électrovanne	Non	Non	Non	Non	Non
Clapet anti-retour	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Silencieux	Non	Non	Non	Non	Non
Type de silencieux	Silencieux standard	Silencieux à 2 voies	Silencieux à 2 voies	Silencieux à 2 voies	Silencieux à 2 voies
Filtre à vide	Non	Non	Non	Non	Non
Pression de service max. [bar]	7	7	7	7	7
Consommation d'air à 2,2 bar [l/min]	20	20	20	20	20
Consommation d'air à 4 bar [l/min]	32	32	32	32	32
Température de service [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
Homologations	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS


► DIAGRAMMES

ZVC203




► DESSINS TECHNIQUES

ZVC203



ZVC203-DS1M15




① Fixation


CARTOUCHE À VIDE

SÉRIE ZVC | TAILLE DE FABRICATION ZVC203


ZVC203-FS1M16




ZVC203-NRV




ZVC203-NRV-DS1M15




ZVC203-NRV-FS1M16




ZVC203-NRV-TS1M14



ZVC203-NRV-TS1M15



ZVC203-TS1M14



ZVC203-TS1M15

