


FILTRE À VIDE

SÉRIE ZVF

► AVANTAGES PRODUIT



- Utilisation universelle
- Les éléments filtrants sont faciles et rapides à changer
- Différentes tailles disponibles

► CLÉ DE PRODUIT


ZVF	MF	34F	P
Série	Type de filtre	Raccordement de vide	Matériau filtrant

► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

N° de commande	► Caractéristiques techniques									
	Type de raccordement	Raccordement de vide	Type de filtre	Matériau filtrant	Taux de filtration [µm]	Surface du filtre [mm²]	Volume intérieur du filtre [cm³]	Hauteur de la cuve du filtre [mm]	Température de service [°C]	Poids [kg]
ZVF-IF-04-05	Push-In	4 mm	En ligne	Polyester	20	5.5	4		0 ... +60	0.004
ZVF-IF-06-07	Push-In	6 mm	En ligne	Polyester	10	7.5			0 ... +60	0.025
ZVF-IF-08-12	Push-In	8 mm	En ligne	Polyester	10	12.5			0 ... +60	0.04
ZVF-IF-38F-11	Filetage	G3/8 po intérieur	En ligne	Polyester	20	11.5	20		0 ... +60	0.014
ZVF-MF-01F-P	Filetage	G1" intérieur	Mega	Polyester	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-MF-02F-P	Filetage	G2" intérieur	Mega	Polyester	5		6500		-26 ... +104	4.9
ZVF-MF-15F-P	Filetage	G1 1/2" intérieur	Mega	Polyester	5		3000		-26 ... +104	2.1
ZVF-MF-34F-P	Filetage	G3/4" intérieur	Mega	Polyester	5		1200		-26 ... +104	1
ZVF-PF-12F	Filetage	G1/2 po intérieur	Pompe	Polyester	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-34F	Filetage	G3/4" intérieur	Pompe	Polyester	5		150		-26 ... +104	0.21
ZVF-PF-38F	Filetage	G3/8 po intérieur	Pompe	Polyester	5		35		-26 ... +104	0.087
ZVF-TF-01F-118	Filetage	G1" intérieur	Réservoir	Polyester	20		495	118	-20 ... +100	0.62
ZVF-TF-01F-154	Filetage	G1" intérieur	Réservoir	Polyester	20		675	154	-20 ... +100	0.69
ZVF-TF-12F-141	Filetage	G1/2 po intérieur	Réservoir	Polyester	20		269	141	-20 ... +100	0.27
ZVF-TF-12F-96	Filetage	G1/2 po intérieur	Réservoir	Polyester	20		205	96	-20 ... +100	0.23
ZVF-TF-15F-118	Filetage	G1 1/2" intérieur	Réservoir	Polyester	20		495	118	-20 ... +100	0.57
ZVF-TF-15F-154	Filetage	G1 1/2" intérieur	Réservoir	Polyester	20		675	154	-20 ... +100	0.64
ZVF-TF-34F-141	Filetage	G3/4" intérieur	Réservoir	Polyester	20		269	141	-20 ... +100	0.26
ZVF-TF-34F-96	Filetage	G3/4" intérieur	Réservoir	Polyester	20		205	96	-20 ... +100	0.21
ZVF-TF-38F-141	Filetage	G3/8 po intérieur	Réservoir	Polyester	20		269	141	-20 ... +100	0.29
ZVF-TF-38F-96	Filetage	G3/8 po intérieur	Réservoir	Polyester	20		205	96	-20 ... +100	0.23


► DESSINS TECHNIQUES

ZVF-IF-04-05




① Fixation

ZVF-IF-06-07




① Fixation

ZVF-IF-08-12




① Fixation

ZVF-IF-38F-11



① Fixation

ZVF-MF




① Fixation

Modèle	L1 [mm]	L2 [mm]	ØA	ØB	G
ZVF-MF-01F-P	111	68	126	146.4	G1" intérieur
ZVF-MF-02F-P	254.6	127.3	193	224.5	G2" intérieur
ZVF-MF-15F-P	171	114.5	170	187	G1 1/2" intérieur
ZVF-MF-34F-P	105	63	126	146.4	G3/4" intérieur

FILTRE À VIDE

SÉRIE ZVF


ZVF-PF



① Fixation

Modèle	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-PF-12F	57	52	76	19	10	47	G1/2" po intérieur
ZVF-PF-34F	57	52	76	19	10	47	G3/4" intérieur
ZVF-PF-38F	37	33	50	13.5	10	30	G3/8" po intérieur

ZVF-TF



① Fixation

Modèle	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]	G
ZVF-TF-01F-118	182.5	30.7	126	70	64	68	G1" intérieur
ZVF-TF-01F-154	219.5	30.7	126	70	64	68	G1" intérieur
ZVF-TF-12F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" po intérieur
ZVF-TF-12F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G1/2" po intérieur
ZVF-TF-15F-118	182.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" intérieur
ZVF-TF-15F-154	219.5	30.4	126	70	64	68	G1 1/2" intérieur
ZVF-TF-34F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" intérieur
ZVF-TF-34F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/4" intérieur
ZVF-TF-38F-141	186.6	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" po intérieur
ZVF-TF-38F-96	138.1	18.6	93.8	45	54	47	G3/8" po intérieur