

# MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

2-Backen-Parallelgreifer GPP5000IL 3-Backen-Zentrischgreifer GPD5000IL

DDOC00247

THE KNOW-HOW FACTORY







# Glossar

Begriff	Erklärung	
ActualPosition	Wert der aktuellen Backenposition [1/100 mm]	
Adjust	Start der im Produkt hinterlegten Verfahrroutine zum Einlernen der BasePosition und WorkPosition	
BasePosition	Äußere Backenposition Je nach Einsatz kann dies die Ruheposition oder die Arbeitsstellung sein.	
ControlWord	Ansteuerung des Produkts Nur ein Bit darf im ControlWord aktiv sein. Der Wert 0 ist ebenfalls zulässig.	
DeviceMode	Dient zur Auswahl von Greifprofilen und den zusätzlich vorhandenen Hilfsmodi im Produkt.	
Diagnosis	Gibt bei Fehlern einen Diagnosecode aus, der mit der Fehlerliste verglichen werden kann.	
GND	Ground/Masse	
PositionTolerance	Toleranzbereich der TeachPosition Der Wert des Parameters wirkt in beide Richtungen.	
StatusWord	Zusammenfassung von binären Zuständen des Produkts, die als Information zurück an die Steuerung geliefert werden.	
Teach	Übernahme der ActualPosition als TeachPosition	
TeachPosition	Eingelernte Werkstückposition	
Verfahrroutine	Definierter Ablauf für das Bewegen der Backen	
Verfahrweg	Weg, den die Greiferbacken zurücklegen.	
WorkpieceNo	Nummer der ausgewählten Werkstückrezeptur	
WorkPosition	·	



# Inhalt

1.1 Himweise und Darbeiblungen in der Montage- und Betriebsanleitung         5           2 Sicherheitshinweise         6           3 Bestimmungsgemäße Verwendung         7           4 Personenqualifikation         7           4.1 Elektorbeippersonal         7           4.2 Fact-possonal         7           4.3 Unterweisene Personal         7           4.4 Serviceppersonal         7           4.5 Zustätziche Chalifikationen         7           5 Produktbaschreibung         8           5.1 Einsstrmöglichkeiten         8           5.2 Typerschlid         8           6 Funktionsbeschreibung         9           6.1 LED-Arzeige         9           6.1 Sturssmößig         3           6.2 Abgescharen Konfiguratinneheipelle         9           6.3 Gereifkraftscheung         10           7 Technische Daten         11           10 Montage         11           10 Montage         12           11 Gereibsoll, montion         13           12 Gereibsoll, montion         13           12 Gereibsoll, montion         13           13 Schrach Auflachtein be Brotuklen mit INUriek         14           14 Energezuführung monteren         16           10.4	1	Mitgeltende Dokumente	5
Bestimmungsgemäße Verwendung		1.1 Hinweise und Darstellungen in der Montage- und Betriebsanleitung	5
Bestimmungsgemäße Verwendung			
4 Personenqualifikation         7           4.1 Electrotachporsonal         7           4.2 Fachpersonal         7           4.3 Uttravesones Personal         7           4.4 Serycepersonal         7           4.5 Zustkrich Qualifikation         7           5 Produktbeschreibung         8           5.1 Einatzmöglichkeiten         8           5.2 Typenschild         8           6 Funktionsbeschreibung         9           6.1 Statzanzige         9           6.1.1 Statzanzige         9           6.2 Abgescherte Konfiguritörsbespiele         9           6.3 Greifkritssicherung         10           7 Technische Daten         11           8 Zubehör/Lieferumfang         11           10 Montage         11           10 Montage         12           10.1 GPP5000L monteren         13           10.2 GPP500UL monteren         13           10.3 Sicheres Abschaften bei Produkten mit IQ-Link         14           10.4 Presumskihmenten         16           10.4.1 Presumskihmen         17           10.4.2 Presumskihmenten         16           10.4.3 Pin-Belegung         17           10.4.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders         18	2	Sicherheitshinweise	6
4 Personenqualifikation         7           4.1 Electrotachporsonal         7           4.2 Fachpersonal         7           4.3 Uttravesones Personal         7           4.4 Serycepersonal         7           4.5 Zustkrich Qualifikation         7           5 Produktbeschreibung         8           5.1 Einatzmöglichkeiten         8           5.2 Typenschild         8           6 Funktionsbeschreibung         9           6.1 Statzanzige         9           6.1.1 Statzanzige         9           6.2 Abgescherte Konfiguritörsbespiele         9           6.3 Greifkritssicherung         10           7 Technische Daten         11           8 Zubehör/Lieferumfang         11           10 Montage         11           10 Montage         12           10.1 GPP5000L monteren         13           10.2 GPP500UL monteren         13           10.3 Sicheres Abschaften bei Produkten mit IQ-Link         14           10.4 Presumskihmenten         16           10.4.1 Presumskihmen         17           10.4.2 Presumskihmenten         16           10.4.3 Pin-Belegung         17           10.4.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders         18	_		_
4.1 Elsktorderbpssproal       .7         4.2 Febropsstonia       .7         4.3 Unterwiesense Personal       .7         4.4 Servicepersonal       .7         4.5 Zuistrüche Qualifikationen       .7         5 Produktbeschreibung       .8         5.1 Einsatzmöglichischen       .8         5.2 Typernechtid       .8         6 Funktionsbeschreibung       .9         6.1 LED-Anzeige       .9         6.2 Abgesicherte Konfigurdiorsbeispiele       .9         6.3 Greifkraftsicherung       .10         7 Technische Daten       .11         8 Zubehör/Lieferumfang       .11         10 Montage       .11         11 Omfortage       .12         10.1 GPPS000L monitoren       .13         10.2 GPDS000L monitoren       .13         10.3 Sicheres Abschaften bei Produkten nit IO-Link       .14         14 Energizuffung monitoren       .16         104.1 Freumstik monitoren       .16         104.2 Freugestuffung monitoren       .16         104.3 Pin-Belegung       .17         104.4 Preumstik monitoren       .16         104.5 Preumsteltung       .17         104.7 Preumstik monitoren       .16         104.7 Preumsteltung	3	Bestimmungsgemaße Verwendung	/
4.1 Elsktorderbpssproal       .7         4.2 Febropsstonia       .7         4.3 Unterwiesense Personal       .7         4.4 Servicepersonal       .7         4.5 Zuistrüche Qualifikationen       .7         5 Produktbeschreibung       .8         5.1 Einsatzmöglichischen       .8         5.2 Typernechtid       .8         6 Funktionsbeschreibung       .9         6.1 LED-Anzeige       .9         6.2 Abgesicherte Konfigurdiorsbeispiele       .9         6.3 Greifkraftsicherung       .10         7 Technische Daten       .11         8 Zubehör/Lieferumfang       .11         10 Montage       .11         11 Omfortage       .12         10.1 GPPS000L monitoren       .13         10.2 GPDS000L monitoren       .13         10.3 Sicheres Abschaften bei Produkten nit IO-Link       .14         14 Energizuffung monitoren       .16         104.1 Freumstik monitoren       .16         104.2 Freugestuffung monitoren       .16         104.3 Pin-Belegung       .17         104.4 Preumstik monitoren       .16         104.5 Preumsteltung       .17         104.7 Preumstik monitoren       .16         104.7 Preumsteltung	1	Porsonangualifikation	7
4.2       Fachpersonal.       7         4.3       Untervisensen Personal.       7         4.5       Zuestrüche Qualifizationen.       7         5       Produktbeschreibung.       8         5.1       Einsatzmöglichkeiten.       8         5.2       Typenschild.       8         6       Funktionsbeschreibung.       9         6.1       Isthasanzelige.       9         6.1       Statusanzelige.       9         6.2       Abpssicheris Konfügurätionsbespiele.       9         6.3       Griffkräßischerung       11         7       Technische Daten.       11         8       Zubehör/Lieferumfang       11         9       Transport/Lagerung/Konservierung       11         10       Montage	4	·	
4.3       Unterviseones Personal.       7         4.4       Servicopersonal       7         4.5       Zustriche Qualifikationen.       7         5       Produktbeschreibung.       8         5.1       Einstründiglichkeiten.       8         6       Funktionsbeschreibung.       9         6.1       LEDArzolgo.       9         6.1       Statuszerzige.       9         6.2       Abpescherte Konfigurationsbelspiele       9         6.3       Greitkraftsicherung       10         7       Technische Daten       11         8       Zubehör/Lieferumfang       11         9       Transport/Lagerung/Konservierung       11         10       Montage.       12         10.1       OPPS000IL montieren       13         10.2       GPD5000IL montieren       13         10.3       Schenze Abschaften bei Produkten mit IO-Link.       14         10.4       Persgeau/führung montieren       16         10.4.1       Pine Beiegung des Y-Steckverbinders       16         10.4.2       Elektrik monteren       16         10.4.3       Pin-Beiegung des Y-Steckverbinders       18         10.5       Sensonen mon		·	
4.4 Sorvicopersonal         7           4.5 Zusktriche Qualifikationen         7           5 Produktbeschreibung         8           5.1 Einsatzmöglichkeiten         8           5.2 Typenschild         8           6 Funktionsbeschreibung         9           6.1 LEDAnzeige         9           6.1. Statusarzeige         9           6.2 Abgesicherte Konfügurationsbeispiele         9           6.3 Greitkraftsicherung         10           7 Technische Daten         11           8 Zubehör/Lieferumfang         11           9 Transport/Lagerung/Konservierung         11           10 Montage         12           10.1 GPP5000IL montieren         13           10.2 GP95000IL montieren         13           10.3 Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link         14           10.4 Energackführung montieren         16           10.4.1 Prezurstik montieren         16           10.4.2 Elektrik mortieren         16           10.4.3 Pin-Belegung         17           10.4 Pin-Belegung des YSteckverbindens         18           10.5 Sensone montieren         19           10.6 Statische Aufledung         19           10.7 Warmeableitung         19		•	
4.5       Zusätzliche Qualifikationen			
5 Produktbeschreibung         8           5.1 Einstzmöglichkeiten         8           5.2 Typenschild         8           6 Funktionsbeschreibung         9           6.1 LEDAnzeige         9           6.1.1 Statusanzeige         9           6.2 Abgesicherte Konfügurätionsbeispiele         9           6.3 Griffsträfsicherung         10           7 Technische Daten         11           8 Zubehör/Lieferumfang         11           10 Montage         11           10 Montage         12           10.1 GPF5000IL montieren         13           10.2 GPD5000IL montieren         13           10.3 Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link         14           10 4 Energiezuführung montieren         16           10.4.1 Pinzustik montieren         16           10.4.2 Elektrik montieren         17           10.4.3 Pinzeleigung montieren         17           10.4.4 Pinzeleigung des VSteckverbinders         18           10.5 Sansone montieren         19           10.6 Statische Aufladung         19           10.7 Wärmeableitung         19           10.8 Statische Aufladung         19           10.7 Wärmeableitung         20           11 In Detr		·	
5.1         Einsatzmöglichkeiten         8           5.2         Typenschild         8           6         Funktionsbeschreibung         9           6.1         LED-Anzeige         9           6.1.1         Statusanzeige         9           6.2         Abgesicherte Konfigurationsbeispiele         9           6.3         Greitvartischerung         10           7         Technische Daten         11           8         Zubehör/Lieferumfang         11           10         Montage         12           10.1         GP55000IL montieren         13           10.2         GP55000IL montieren         13           10.2         GP55000IL montieren         13           10.3         Sicheres Abschalafon bei Produktan mit IO-Link         14           10.4         Penerpiatrührung montieren         16           10.4.1         Prematik montieren         16           10.4.2         Pin-Belegung         17           10.4.3         Pin-Belegung         17           10.4.4         Pin-Belegung         17           10.4.3         Pin-Belegung         17           10.4.4         Pin-Belegung         17		4.5 Zusatziiche Qualifikationen	
5.1         Einsatzmöglichkeiten         8           5.2         Typenschild         8           6         Funktionsbeschreibung         9           6.1         LED-Anzeige         9           6.1.1         Statusanzeige         9           6.2         Abgesicherte Konfigurationsbeispiele         9           6.3         Greitvartischerung         10           7         Technische Daten         11           8         Zubehör/Lieferumfang         11           10         Montage         12           10.1         GP55000IL montieren         13           10.2         GP55000IL montieren         13           10.2         GP55000IL montieren         13           10.3         Sicheres Abschalafon bei Produktan mit IO-Link         14           10.4         Penerpiatrührung montieren         16           10.4.1         Prematik montieren         16           10.4.2         Pin-Belegung         17           10.4.3         Pin-Belegung         17           10.4.4         Pin-Belegung         17           10.4.3         Pin-Belegung         17           10.4.4         Pin-Belegung         17	5	Produktbeschreibung	8
6       Funktionsbeschreibung       9         6.1       LED-Anzeige       9         6.2       Abgesichere Konfügurationsbeispiele       9         6.3       Gerilkraftsicherung       10         7       Technische Daten       11         8       Zubehör/Lieferumfang       11         9       Transport/Lagerung/Konservierung       11         10       Montage       12         10.1       GPP50000L monitieren       13         10.2       GPD50000L monitieren       13         10.3       Sicherea Abschalten bei Produktan mit IO-Link       14         10.4       Energiezuführung monitieren       16         10.4.1       Preumatik monitieren       16         10.4.2       Elöktrik monitieren       17         10.4.3       Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5       Sansoren monitieren       19         10.6       Statische Auffadung       19         10.7       Wärmesbleitung       19         10.8       Zübehör moritieren       20         11       In Detriebnörnerien       20         11.1       Prozessdaten       21         1.1,2       Portoekhode       24		5.1 Einsatzmöglichkeiten	8
6.1 LED-Anzeige       9         6.1.1 Statusanzeige       9         6.2 Abgesicharte Konfigurationsbeispiele       0         6.3 Greifkraftsicherung       10         7 Technische Daten       11         8 Zubehör/Lieferumfang       11         10 Montage       12         10.1 GPP5000IL montieren       13         10.2 GPD5000IL montieren       13         10.3 Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link       14         10 4 Energiezuführung montieren       16         10.4.1 Pneumatik montieren       16         10.4.2 Elektrik montieren       16         10.4.3 Pin-Belegung       17         10.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5 Sensoren montieren       19         10.7 Warmaabietung       19         10.8 Zubehör montieren       20         11.1 Inbetriebnahme       21         11.2 IODD-Import       22         11.3 Datenübertragung über Handshake       22         11.4 Porzassdaten       21         11.2 DeviceMode       24         11.4.5 PostionTollerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 Ichalposition		5.2 Typenschild	8
6.1 LED-Anzeige       9         6.1.1 Statusanzeige       9         6.2 Abgesicharte Konfigurationsbeispiele       0         6.3 Greifkraftsicherung       10         7 Technische Daten       11         8 Zubehör/Lieferumfang       11         10 Montage       12         10.1 GPP5000IL montieren       13         10.2 GPD5000IL montieren       13         10.3 Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link       14         10 4 Energiezuführung montieren       16         10.4.1 Pneumatik montieren       16         10.4.2 Elektrik montieren       16         10.4.3 Pin-Belegung       17         10.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5 Sensoren montieren       19         10.7 Warmaabietung       19         10.8 Zubehör montieren       20         11.1 Inbetriebnahme       21         11.2 IODD-Import       22         11.3 Datenübertragung über Handshake       22         11.4 Porzassdaten       21         11.2 DeviceMode       24         11.4.5 PostionTollerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 Ichalposition			
6.1.1 Statusanzeige.       .9         6.2 Abgesicherte Konfigurationsbeispiele       .9         6.3 Greifkrafsicherung.       .10         7 Technische Daten       .11         8 Zubehör/Lieferumfang.       .11         10 Montage.       .11         10.1 GPP5000IL montieren       .13         10.2 GPD5000IL montieren       .13         10.3 Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link       .14         10.4 Energiezuführung montieren       .16         10.4.1 Preumstik montieren       .16         10.4.2 Elektrik montieren       .17         10.4.3 Pin-Belegung       .17         10.4.3 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       .18         10.5 Sensoren montieren       .19         10.6 Statische Aufladung       .19         10.7 Wärmeableitung       .19         10.8 Zubehör montieren       .20         11.1 Prozessidaten       .21         11.2 IODD-Import       .22         11.4.1 ControlWord       .23         11.4.2 DeviceMode       .24         11.4.3 WorkpieceNo       .25         11.4.4 Teachfostion       .26         11.4.5 PostionTolerance       .26         11.4.6 StatusWord       .27         11.4	6	•	
6.2       Abgesicherte Konfigurationsbeispiele       .9         6.3       Greifkraftsicherung       .10         7       Technische Daten       .11         8       Zubehör/Lieferumfang       .11         9       Transport/Lagerung/Konservierung       .11         10       Montage       .12         10.1       GPP5000IL montieren       .13         10.2       GPD5000IL montieren       .13         10.3       Sicheres Abschaten bei Produkten mit IO-Link       .14         10.4       Energiezuführung montieren       .16         10.4.1       Pneumatik montieren       .16         10.4.2       Elektrik montieren       .17         10.4.3       Pin-Belegung       .17         10.4.4       Pin-Belegung des Ysteckverbinders       .18         10.5       Sessoren montieren       .19         10.6       Statische Aufladung       .19         10.7       Wärmeableitung       .19         10.8       Zubehör montieren       .20         11       Inbetriebnahme       .21         11.1       Prozessdaten       .21         11.2       Inbetriebnahme       .21         11.3       Datenübertragung über			
6.3       Greifkraftsicherung       .10         7       Technische Daten       .11         8       Zubehör/Lieferumfang       .11         9       Transport/Lagerung/Konservierung       .11         10       Montage       .12         10.1       GPP5000L monteren       .13         10.2       GPD5000L monteren       .13         10.3       Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link       .14         10.4       Energiezuführung montieren       .16         10.4.2       Elektrik montieren       .16         10.4.2       Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       .18         10.5       Sensoren monitieren       .19         10.6       Statische Aufladung       .19         10.7       Wärmsableilung       .19         10.8       Zubehör montieren       .20         11.1       Prozessiden			
Technische Daten			
8       Zubehör/Lieferumfang       11         9       Transport/Lagerung/Konservierung       11         10       Montage       12         10.1       GPP5000IL montieren       13         10.2       GPD5000IL montieren       13         10.3       Sicheres Abschaten bei Produkten mit IO-Link       14         10.4       Foergiezuführung montieren       16         10.4.1       Pneumatik montieren       16         10.4.2       Elektrik montieren       17         10.4.3       Pin-Belegung       17         10.4.4       Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5       Sensoren montieren       19         10.7       Wärmeableitung       19         10.8       Zubehör montieren       20         11       Inbetriebnahme       21         11.1       Prozessdaten       21         11.2       IODD-Import       22         11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       Controllovord       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25		6.3 Greifkraftsicherung	10
8       Zubehör/Lieferumfang       11         9       Transport/Lagerung/Konservierung       11         10       Montage       12         10.1       GPP5000IL montieren       13         10.2       GPD5000IL montieren       13         10.3       Sicheres Abschaten bei Produkten mit IO-Link       14         10.4       Foergiezuführung montieren       16         10.4.1       Pneumatik montieren       16         10.4.2       Elektrik montieren       17         10.4.3       Pin-Belegung       17         10.4.4       Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5       Sensoren montieren       19         10.7       Wärmeableitung       19         10.8       Zubehör montieren       20         11       Inbetriebnahme       21         11.1       Prozessdaten       21         11.2       IODD-Import       22         11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       Controllovord       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25	7	Tashniasha Datan	44
9 Transport/Lagerung/Konservierung	1	Technische Daten	11
9 Transport/Lagerung/Konservierung	8	Zubehör/Lieferumfang	11
10       Montage		3	
10.1 GPP5000IL montieren	9	Transport/Lagerung/Konservierung	11
10.1 GPP5000IL montieren			
10.2       GPD5000LL montieren	10		
10.3       Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link			
10.4       Energiezuführung montieren       16         10.4.1       Pneumatik montieren       16         10.4.2       Elektrik montieren       17         10.4.3       Pin-Belegung       17         10.4.4       Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5       Sensoren montieren       19         10.6       Statische Aufladung       19         10.7       Wärmeableitung       19         10.8       Zubehör montieren       20         11       Inbetriebnahme       21         11.1       Prozessdaten       21         11.2       IODD-Import       22         11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       Control/Word       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25         11.4.5       PositionTolerance       26         11.4.5       PositionTolerance       26         11.4.5       NatualPosition       29         11.4.5       Endlage abfragen       30			
10.4.1 Pneumatik montieren       16         10.4.2 Elektrik montieren       17         10.4.3 Pin-Belegung       17         10.4.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5 Sensoren montieren       19         10.6 Statische Aufladung       19         10.7 Wärmeableitung       19         10.8 Zubehör montieren       20         11 Inbetriebnahme       21         11.1 Prozessdaten       21         11.2 IODD-Import       22         11.3 Datenübertragung über Handshake       22         11.4 Parameter       23         11.4.1 ControlWord       23         11.4.2 DeviceMode       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30			
10.4.2 Elektrik montieren.       17         10.4.3 Pin-Belegung.       17         10.4.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders.       18         10.5 Sensoren montieren.       19         10.6 Statische Aufladung.       19         10.7 Wärmeableitung.       19         10.8 Zubehör montieren.       20         11 Inbetriebnahme.       21         11.1 Prozessdaten.       21         11.2 IODD-Import.       22         11.3 Datenübertragung über Handshake.       22         11.4 Parameter.       23         11.4.1 ControlWord.       23         11.4.2 DeviceMode.       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition.       26         11.4.5 PositionTolerance.       26         11.4.6 StatusWord.       27         11.4.7 Diagnosis.       28         11.4.8 ActualPosition.       29         11.5 Endlage abfragen.       30			
10.4.3 Pin-Belegung       17         10.4.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders       18         10.5 Sensoren montieren       19         10.6 Statische Aufladung       19         10.7 Wärmeableitung       19         10.8 Zubehör montieren       20         11 Inbetriebnahme       21         11.1 Prozessdaten       21         11.2 IODD-Import       22         11.3 Datenübertragung über Handshake       22         11.4 Parameter       23         11.4.1 ControlWord       23         11.4.2 DeviceMode       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30			
10.4.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders.       18         10.5 Sensoren montieren       19         10.6 Statische Aufladung       19         10.7 Wärmeableitung       19         10.8 Zubehör montieren       20         11 Inbetriebnahme       21         11.1 Prozessdaten       21         11.2 IODD-Import       22         11.3 Datenübertragung über Handshake       22         11.4 Parameter       23         11.4.1 ControlWord       23         11.4.2 DeviceMode       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30			
10.5       Sensoren montieren       19         10.6       Statische Aufladung       19         10.7       Wärmeableitung       19         10.8       Zubehör montieren       20         11       Inbetriebnahme       21         11.1       Prozessdaten       21         11.2       IODDImport       22         11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       ControlWord       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25         11.4.4       TeachPosition       26         11.4.5       PositionTolerance       26         11.4.6       StatusWord       27         11.4.7       Diagnosis       28         11.4.8       ActualPosition       29         11.5       Endlage abfragen       30			
10.6       Statische Aufladung       19         10.7       Wärmeableitung       19         10.8       Zubehör montieren       20         11       Inbetriebnahme       21         11.1       Prozessdaten       21         11.2       IODD-Import       22         11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       ControlWord       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25         11.4.4       TeachPosition       26         11.4.5       PositionTolerance       26         11.4.6       StatusWord       27         11.4.7       Diagnosis       28         11.4.8       ActualPosition       29         11.5       Endlage abfragen       30			
10.7       Wärmeableitung       19         10.8       Zubehör montieren       20         11       Inbetriebnahme       21         11.1       Prozessdaten       21         11.2       IODD-Import       22         11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       ControlWord       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25         11.4.4       TeachPosition       26         11.4.5       PositionTolerance       26         11.4.6       StatusWord       27         11.4.7       Diagnosis       28         11.4.8       ActualPosition       29         11.5       Endlage abfragen       30			
10.8 Zubehör montieren       20         11 Inbetriebnahme       21         11.1 Prozessdaten       21         11.2 IODD-Import       22         11.3 Datenübertragung über Handshake       22         11.4 Parameter       23         11.4.1 ControlWord       23         11.4.2 DeviceMode       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30		·	
11 Inbetriebnahme.       21         11.1 Prozessdaten.       21         11.2 IODD-Import       22         11.3 Datenübertragung über Handshake       22         11.4 Parameter.       23         11.4.1 ControlWord.       23         11.4.2 DeviceMode.       24         11.4.3 WorkpieceNo.       25         11.4.4 TeachPosition.       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord.       27         11.4.7 Diagnosis.       28         11.4.8 ActualPosition.       29         11.5 Endlage abfragen.       30			
11.1 Prozessdaten		10.8 Zuberior montieren	20
11.1 Prozessdaten	11	Inbetriebnahme	21
11.2       IODD-Import       22         11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       ControlWord       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25         11.4.4       TeachPosition       26         11.4.5       PositionTolerance       26         11.4.6       StatusWord       27         11.4.7       Diagnosis       28         11.4.8       ActualPosition       29         11.5       Endlage abfragen       30			
11.3       Datenübertragung über Handshake       22         11.4       Parameter       23         11.4.1       ControlWord       23         11.4.2       DeviceMode       24         11.4.3       WorkpieceNo       25         11.4.4       TeachPosition       26         11.4.5       PositionTolerance       26         11.4.6       StatusWord       27         11.4.7       Diagnosis       28         11.4.8       ActualPosition       29         11.5       Endlage abfragen       30			
11.4.1 ControlWord       23         11.4.2 DeviceMode       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30		11.3 Datenübertragung über Handshake	22
11.4.2 DeviceMode       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30		11.4 Parameter	23
11.4.2 DeviceMode       24         11.4.3 WorkpieceNo       25         11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30			
11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30			
11.4.4 TeachPosition       26         11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30			
11.4.5 PositionTolerance       26         11.4.6 StatusWord       27         11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30		·	
11.4.7 Diagnosis       28         11.4.8 ActualPosition       29         11.5 Endlage abfragen       30			
11.4.8 ActualPosition		11.4.6 StatusWord	27
11.5 Endlage abfragen		11.4.7 Diagnosis	28
		11.4.8 ActualPosition	29
11.6 Easy Startup		11.5 Endlage abfragen	30
		11.6 Easy Startup	30



	11.7 Grundparameter Quickstart	31
	11.8 Backenbewegung starten	32
	11.9 Mehrmaliges Fahren in die gleiche Richtung	32
	11.10 Rezepturbeispiele	33
	11.10.1 Rezeptur speichern	33
	11.7 Grundparameter Quickstart	34
	Greifkraftdiagramme	
13	Fehlerdiagnose	35
14	Tabelle der azyklischen Daten (ISDU)	37
15	Wartung	39
	Außerbetriebsetzung/Entsorgung	
17	RoHS-Erklärung	40
18	Einbauerklärung	41
19	Konformitätserklärung	42



## 1 Mitgeltende Dokumente

#### **HINWEIS**



Lesen Sie die Montage- und Betriebsanleitung durch, bevor Sie das Produkt einbauen bzw. damit arbeiten.

Die Montage- und Betriebsanleitung enthält wichtige Hinweise für Ihre persönliche Sicherheit. Sie muss von allen Personen gelesen und verstanden werden, die in irgendeiner Produktlebensphase mit dem Produkt arbeiten oder zu tun haben



Die folgenden aufgeführten Dokumente stehen auf unserer Internetseite <u>www.zimmer-group.com</u> zum Download bereit:

- · Montage- und Betriebsanleitung
- · Kataloge, Zeichnungen, CAD-Daten, Leistungsdaten
- · Informationen zum Zubehör
- Technische Datenblätter
- · Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), unter anderem Informationen zur Gewährleistung.
- ⇒ Nur die aktuell über die Internetseite bezogenen Dokumente besitzen Gültigkeit.

"Produkt" ersetzt in dieser Montage- und Betriebsanleitung die Produktbezeichnung auf der Titelseite.

## 1.1 Hinweise und Darstellungen in der Montage- und Betriebsanleitung

#### **GEFAHR**



Dieser Hinweis warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Personen. Die Missachtung dieser Hinweise führt zu schweren Verletzungen, auch mit Todesfolge.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
- ⇒ Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

## **WARNUNG**



Dieser Hinweis warnt vor einer möglichen gefährlichen Situation für die Gesundheit von Personen. Die Missachtung dieser Hinweise führt zu schweren Verletzungen oder gesundheitlichen Schäden.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
- ⇒ Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

## **VORSICHT**



Dieser Hinweis warnt vor einer möglichen gefährlichen Situation für Personen. Die Missachtung dieser Hinweise führt zu leichten, reversiblen Verletzungen.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
- ⇒ Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

#### **HINWEIS**



Dieser Hinweis warnt vor möglichen Sach- oder Umweltschäden. Die Missachtung dieser Hinweise führt zu Schäden am Produkt oder der Umwelt.

- ▶ Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Maßnahmen zur Vermeidung dieser Gefahren.
- ⇒ Die Warnsymbole richten sich nach der Art der Gefahr.

## INFORMATION



In dieser Kategorie sind nützliche Tipps für einen effizienten Umgang mit dem Produkt enthalten. Deren Nichtbeachtung führt zu keinen Schäden am Produkt. Diese Informationen enthalten keine gesundheits- und arbeitsschutzrelevanten Angaben.



## 2 Sicherheitshinweise

#### **VORSICHT**



## Verletzungsgefahr und Sachschaden bei Nichtbeachten

Das Produkt ist nach dem aktuellen Stand der Technik gebaut.

Gefahren können nur dann von dem Produkt ausgehen, wenn z. B.

- · das Produkt nicht sachgerecht montiert, eingesetzt oder gewartet wird.
- das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- die örtlichen geltenden Vorschriften, Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien nicht beachtet werden.
- ► Verwenden Sie das Produkt nur gemäß dieser Montage- und Betriebsanleitung und seiner technischen Daten. Änderungen bzw. Ergänzungen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs sowie Veränderungen am Produkt, wie die folgenden Beispiele, bedürfen einer schriftlichen Genehmigung des Herstellers:
  - Einsatz des Produkts unter extremen Bedingungen, wie z. B. aggressiven Flüssigkeiten oder abrasiven Stäuben
  - zusätzliche Bohrungen oder Gewinde
  - ⇒ Für eventuelle Schäden bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch haftet die Zimmer Group GmbH nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.
- ► Stellen Sie sicher, dass die Energiezuführung unterbrochen ist, bevor Sie das Produkt montieren, einstellen, umrüsten, warten oder reparieren.
- ➤ Stellen Sie sicher, dass bei allen Arbeiten am Produkt ein versehentliches Betätigen des Produkts ausgeschlossen ist.
- ► Erledigen Sie Wartungs-, Umbau- oder Anbauarbeiten nach Möglichkeit außerhalb des Gefahrenbereiches der Maschine.
- Greifen Sie nicht in den Arbeitsbereich des Produkts.
- ▶ Beachten Sie, dass bei der Demontage von Produkten, die über integrierte Federn verfügen, auf Grund der Federspannung erhöhte Vorsicht geboten ist.
- ► Halten Sie die vorgeschriebenen Wartungsintervalle und Vorgaben an die Qualität der verwendeten Betriebsstoffe ein.
- ► Passen Sie das Wartungsintervall des Produkts bei Einsatz unter extremen Bedingungen je nach Stärke der Verschmutzung an.
- Prüfen Sie die Vollständigkeit und die Anzugsmomente aller Montageschrauben.

## **VORSICHT**



#### Hinweise und Handhabungsvorschriften für elektrostatisch gefährdete Bauteile

Elektrostatisch gefährdete Bauteile sind Einzelbauteile, integrierte Schaltungen oder Baugruppen, die durch elektrostatische Felder oder elektrostatische Entladung beschädigt werden können.

- ► Achten Sie beim Umgang mit elektrostatischen Bauteilen auf gute Erdung von Mensch, Arbeitsplatz und Verpackung.
- ▶ Berühren Sie elektronische Bauteile nur in entsprechend gekennzeichneten Bereichen mit leitfähigem Fußboden, wenn:
  - Sie über spezielle Armbänder geerdet sind.
  - Sie spezielle Schuhe tragen, die zur Ableitung elektrostatischer Ladungen geeignet und zugelassen sind.
- ▶ Bringen Sie elektronische Baugruppen nicht mit Kunststoffen und Bekleidungsteilen mit Kunststoffanteilen in Berührung.
- ► Legen Sie elektronische Baugruppen nur auf leitfähigen Unterlagen ab.
- ▶ Bringen Sie elektronische Baugruppen nicht in der Nähe von Datensicherungsgeräten oder Monitoren an (Monitorabstand > 100 mm).
- ▶ Messen Sie nur an elektronischen Baugruppen, wenn:
  - das Messgerät geerdet ist (z. B. über Schutzleiter).
  - vor dem Messen bei potentialfreiem Messgerät der Messkopf kurzzeitig entladen wird.



## 3 Bestimmungsgemäße Verwendung

## **HINWEIS**



## Sachschaden und Funktionsstörung bei Nichtbeachten

Das Produkt ist nur im Originalzustand, mit originalem Zubehör, ohne jegliche eigenmächtige Veränderung und innerhalb der vereinbarten Parametergrenzen und Einsatzbedingungen zu verwenden.

Eine andere oder darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur unter Beachtung der zugehörigen Montage- und Betriebsanleitung.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt nur in einem technischen Zustand, der den garantierten Parametern und Einsatzbedingungen entspricht.
- ⇒ Für eventuelle Schäden bei einer nicht bestimmungsgemäßen Verwendung haftet die Zimmer Group GmbH nicht. Das Risiko trägt allein der Betreiber.
- Das Produkt muss immer auf wärmeableitenden Materialien montiert werden.
- Das Produkt ist zur industriellen Anwendung bestimmt.
- Das Produkt wird bestimmungsgemäß in geschlossenen Räumen für das zeitlich begrenzte Greifen, Handhaben und Halten eingesetzt.
- Das Produkt ist nicht für das Spannen von Werkstücken während eines Bearbeitungsprozesses geeignet.
- Der direkte Kontakt mit verderblichen Gütern/Lebensmitteln ist nicht zugelassen.
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz unter explosionsgefährdeter Atmosphäre geeignet.

## 4 Personenqualifikation

#### WARNUNG



## Verletzungsgefahr und Sachschaden bei unzureichender Qualifikation

Wenn unzureichend qualifiziertes Personal Arbeiten am Produkt durchführt, können schwere Verletzungen und erheblicher Sachschaden verursacht werden.

- Lassen Sie alle Arbeiten am Produkt nur von qualifiziertem Personal durchführen.
- ▶ Lesen Sie das Dokument vollständig und stellen Sie sicher, dass Sie alles verstanden haben, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
- ▶ Beachten Sie die landesspezifischen Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheitshinweise.

Die folgenden Qualifikationen sind Vorausssetzung für die verschiedenen Arbeiten am Produkt.

#### 4.1 Elektrofachpersonal

Elektrofachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszuführen, mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

## 4.2 Fachpersonal

Fachpersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die übertragenen Arbeiten auszuführen, mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden und kennt die relevanten Normen und Bestimmungen.

#### 4.3 Unterwiesenes Personal

Unterwiesenes Personal wurde in einer Schulung durch den Betreiber über die Aufgaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet.

#### 4.4 Servicepersonal

Servicepersonal ist aufgrund der fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen in der Lage, die übertragenen Arbeiten auszuführen und mögliche Gefahren zu erkennen und zu vermeiden.

#### 4.5 Zusätzliche Qualifikationen

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, müssen mit den gültigen Sicherheitsvorschriften und Gesetzen sowie den in diesem Dokument genannten Normen, Richtlinien und Gesetzen vertraut sein.

Personen, die mit dem Produkt arbeiten, müssen die betrieblich erteilte Berechtigung besitzen, dieses Produkt in Betrieb zu nehmen, zu programmieren, zu parametrieren, zu bedienen, zu warten und auch außer Betrieb zu nehmen.




# 5 Produktbeschreibung

# 5.1 Einsatzmöglichkeiten

## Außengreifen

Das Produkt ist für das Greifen von außen einsetzbar. Fahrbefehl MoveToWork




# 5.2 Typenschild


Am Produkt ist ein Typenschild angebracht.

- 01 Artikelnummer
- 2 Seriennummer

## Innengreifen

Das Produkt ist für das Greifen von innen einsetzbar. Fahrbefehl MoveToBase







## 6 Funktionsbeschreibung

Die Greiferbacken des 2-Backen-Parallelgreifers sind auf zwei gegenüberliegenden Führungsschienen parallel zueinander angeordnet und gegeneinander verschiebbar.

Die Greiferbacken des 3-Backen-Zentrischgreifers sind auf drei im Winkel von 120° versetzten Führungsschienen angeordnet.

Das Produkt verfügt über einen doppeltwirkenden Pneumatikzylinder.

Über den elektrischen Anschluss wird ein Magnetventil gesteuert, dass den Luftstrom aus der entsprechenden Richtung zum Kolben lenkt.


Die Kraft des Kolbens wird auf ein Keilhakengetriebe übertragen, dass die Backen in eine synchronisierte Bewegung versetzt.

Bei bestimmten Produktvarianten befindet sich eine Feder im Zylinderraum, die als Greifkraftsicherung dient.

Das Produkt lässt sich einfach in vorhandene Steuerungen integrieren und über IO-Link ansteuern.

Die Greifkraft kann den Werkstückbedingungen über IO-Link optimal angepasst werden.

#### 6.1 LED-Anzeige



#### (1) Statusanzeige

## 6.1.1 Statusanzeige

Sta	atus	Bedeutung
	LED leuchtet dauerhaft grün.	Die Greiferbacken befinden sich in TeachPosition.
	LED leuchtet dauerhaft blau.	<ul> <li>Die Greiferbacken befinden sich in BasePosition bzw. WorkPosition.</li> </ul>
	LED leuchtet dauerhaft orange.	Die Greiferbacken befinden sich in UndefinedPosition.
	LED leuchtet dauerhaft rot.	Das Produkt hat eine Störung.
•	LED blinkt rot.	Keine IO-Link-Verbindung

## 6.2 Abgesicherte Konfigurationsbeispiele

## **INFORMATION**



- ► Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite.
- Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice.



## 6.3 Greifkraftsicherung

## **WARNUNG**



## Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile

Produkte mit Universalbetrieb (N, S) haben keine Greifkraftsicherung. Bei Energieverlust geht die Greifkraft verloren und der Verlust des Werkstücks ist möglich.

- ► Verwenden Sie, wenn möglich, formschlüssige Greifbacken.
- ▶ Installieren Sie bei der Verwendung von kraftschlüssigen Greifbacken eine geeignete Greifkraftsicherung.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen unter dem Produkt aufhalten.

## **WARNUNG**



## Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile

Bei Produkten mit Universalbetrieb (N, S) und Drucksicherungsventil kann die Greifkraftsicherung bei längerem Druckabfall durch Leckage unwirksam werden.

▶ Stellen Sie sicher, dass sich keine Personen unter dem Produkt aufhalten.

## **INFORMATION**



Bei Produkten mit integrierter Feder wird die Greifkraftsicherung bei Druck- oder Spannungsabfall mithilfe der Feder gewährleistet.

Für die Greifkraftsicherung bei Produkten mit einem Federenergiespeicher wird entsprechend der Norm EN ISO 13849-2 ein Fehlerausschluss gegeben.

▶ Beachten Sie, dass bei Produkten mit Universalbetrieb (N, S) keine Greifkraftsicherung besteht.

Parameter	Ohne Feder N, S	Status	Mit Feder NC, NO, SC, SO	Status
Druckausfall	keine Greifkraft vorhanden		Federkraft vorhanden	
Aktorspannung vorhanden				
ohne Drucksicherungsventil				
Druckausfall	volle Greifkraft vorhanden		volle Greifkraft vorhanden	
Aktorspannung vorhanden				
mit Drucksicherungsventil				
Betriebsdruck vorhanden	keine Greifkraft vorhanden		Federkraft vorhanden	
keine Aktorspannung				
ohne Drucksicherungsventil				
Betriebsdruck vorhanden	keine Greifkraft vorhanden		Federkraft vorhanden	
keine Aktorspannung				
mit Drucksicherungsventil				



## 7 Technische Daten

#### **INFORMATION**



► Entnehmen Sie die Informationen dem technischen Datenblatt auf unserer Internetseite. Diese variieren innerhalb der Baureihe konstruktionsbedingt.

# 8 Zubehör/Lieferumfang

#### **INFORMATION**



Bei der Verwendung von nicht durch die Zimmer Group GmbH vertriebenem oder autorisiertem Zubehör kann die Funktion des Produkts nicht gewährleistet werden. Das Zubehör der Zimmer Group GmbH ist speziell auf die einzelnen Produkte zugeschnitten.

▶ Entnehmen Sie Informationen zu optionalem und im Lieferumfang befindlichem Zubehör unserer Internetseite.

# 9 Transport/Lagerung/Konservierung

- ► Transportieren und lagern Sie das Produkt ausschließlich in der Originalverpackung.
- Achten Sie beim Transport darauf, dass keine unkontrollierten Bewegungen stattfinden können, wenn das Produkt bereits an der übergeordneten Maschineneinheit montiert ist.
  - ▶ Prüfen Sie vor Inbetriebnahme und nach einem Transport alle Energie- und Kommunikationsverbindungen sowie alle mechanischen Verbindungen.
- ▶ Beachten Sie die folgenden Punkte bei längerer Lagerzeit des Produkts:
  - ► Halten Sie den Lagerort weitgehend staubfrei und trocken.
  - ► Vermeiden Sie Temperaturschwankungen.
  - ▶ Vermeiden Sie Wind, Zugluft und Kondenswasserbildung.
  - ► Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- ▶ Reinigen Sie alle Komponenten, bis alle Verunreinigungen entfernt sind.
- ▶ Unterziehen Sie alle Komponenten einer Sichtkontrolle.
- Entfernen Sie Fremdkörper.
- ► Beseitigen Sie mögliche Korrosionsstellen fachgerecht.
- ▶ Verschließen Sie nicht benutzte Anschlüsse mit druckfesten Verschlüssen.
- ▶ Verschließen Sie elektrische Anschlüsse mit geeigneten Abdeckungen.



# 10 Montage

#### **WARNUNG**



# Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen

Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen der Maschine oder Anlage, in die das Produkt eingebaut werden soll.

- ► Schalten Sie die Energiezuführung der Maschine vor allen Arbeiten aus.
- ► Sichern Sie die Energiezuführung vor unbeabsichtigtem Einschalten.
- ▶ Überprüfen Sie die Maschine auf eventuell vorhandene Restenergie.

#### **VORSICHT**



#### Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen

Verletzungsgefahr bei unkontrollierten Bewegungen des Produkts bei Anschluss der Energiezuführung.

- ► Schalten Sie die Energiezuführung des Produkts vor allen Arbeiten aus.
- ► Sichern Sie die Energiezuführung vor unbeabsichtigtem Einschalten.
- ▶ Überprüfen Sie das Produkt auf eventuell vorhandene Restenergie.

Montageanforderungen			
Zulässige Ebenheitstoleranz [mm]	Länge der Anschraubfläche [mm] ≤ 100	0,02	
	Länge der Anschraubfläche [mm] > 100	0,05	
Festigkeitsklasse der Montageschrauben	8.8		

## **INFORMATION**



Weitere Montageinformationen:


- Montageschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Montieren Sie das Produkt nach den Vorgaben für Ebenheit an einer entsprechenden Anschraubfläche.
- Achten Sie auf eine ausreichend steife Anschlusskonstruktion.
- ► Achten Sie auf Sauberkeit der Anschlussflächen.
- ▶ Beachten Sie die zulässigen Anzugsmomente der Montageschrauben unter www.zimmer-group.com/de/td.



#### 10.1 GPP5000IL montieren

Das Produkt kann von mehreren Seiten montiert werden.

- ➤ Setzen Sie die Zentrierhülsen in die dafür vorgesehenen Passungen am Produkt ein.
- Positionieren Sie das Produkt mit Zentrierhülsen an der Anschlusskonstruktion.
- Montieren Sie das Produkt mit passenden Montageschrauben an der Anschlusskonstruktion.




- 1 Montageschraube
- (2) Zentrierhülse

#### 10.2 GPD5000IL montieren

Das Produkt kann von mehreren Seiten montiert werden.

- ► Setzen Sie die Zylinderstifte in die dafür vorgesehenen Passungen am Produkt ein.
- ► Positionieren Sie das Produkt mit Zylinderstiften an der Anschlusskonstruktion.
- Montieren Sie das Produkt mit passenden Montageschrauben an der Anschlusskonstruktion.



- Montageschraube
- 2 Zylinderstift



#### 10.3 Sicheres Abschalten bei Produkten mit IO-Link

#### **VORSICHT**



# Verletzungsgefahr bei Nichtbeachten

Ohne pneumatische Energieversorgung nimmt die Greifkraft des Produkts in Abhängigkeit vom Gewicht des Greifguts langsam ab. Der Druckverlust erfolgt mit ca. 0,2 bar/h.



- ▶ Beachten Sie, dass es bei Druckluftverlust je nach Produktvariante und Greifrichtung zu unkontrollierten Bewegungen oder zum Werkstückverlust kommen kann.
- Sichern Sie die Gefahrenstellen, bevor Sie den Gefahrenbereich betreten.

#### **VORSICHT**



#### Verletzungsgefahr bei Nichtbeachten

Ohne elektrische Energieversorgung fällt auch die pneumatische Energieversorgung sofort aus und das System wird entlüftet.



- ▶ Beachten Sie, dass es bei Druckluftverlust je nach Produktvariante und Greifrichtung zu unkontrollierten Bewegungen oder zum Werkstückverlust kommen kann.
- Sichern Sie die Gefahrenstellen, bevor Sie den Gefahrenbereich betreten.

## **VORSICHT**



#### Verletzungsgefahr bei Nichtbeachten

Zusätzlich zum Abschalten der Spannungsversorgung empfiehlt die Zimmer Group GmbH die Druckluftversorgung mit einem sicheren Ventil abzuschalten.

Zwischen Sensor- und Aktorversorgung besteht eine galvanische Trennung, sodass keine direkte elektrische Verbindung zwischen beiden Stromkreisen existiert.

- ▶ Beachten Sie, dass für folgende Baugrößen eine niederohmige Verbindung über die Masse (GND) besteht.
  - GPP5006IL, GPP5008IL, GPP5010IL
  - GPD5006IL, GPD5008IL, GPD5010IL
- ► Beachten Sie, dass eine vollständige Greifkraftsicherung bei Druckausfall nur gegeben ist, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind:
  - · Die Aktorspannung bleibt erhalten.
  - Das Produkt wird zusätzlich über ein Drucksicherungsventil betrieben, welches den Luftdruck im Greifer stabil hält.
- ▶ Beachten Sie die Tabelle und die Hinweise im Kapitel "Greifkraftsicherung".




## **INFORMATION**



Zum sicheren Abschalten bei Produkten mit IO-Link sind zwei Schütze mit jeweils einem Hilfskontakt in Reihe geschaltet. Dabei überwachen die Hilfskontakte den Zustand der Schütze. Schaltet ein Schütz nicht, sorgt der zweite Schütz für Sicherheit. Mit den Kontakten kann trotzdem die Fehlfunktion erfasst werden.

Die Zimmer Group GmbH empfiehlt, außer der Versorgungsspannung des Aktors auch die Luftdruckversorgung abzuschalten.

Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft eine Schaltung für den Fall, dass der IO-Link-Master den Aktorstrom des Produkts nicht durchleiten kann.





#### 10.4 Energiezuführung montieren

#### 10.4.1 Pneumatik montieren

#### HINWEIS



#### Sachschaden bei Nichtbeachten

- ► Verwenden Sie zur Ableitung der Druckluft die Anschlüsse R und S, um zu verhindern, dass das Produkt durch Fremdkörper oder Wasser beschädigt wird.
- ▶ Beachten Sie, dass die Pneumatikanschlüsse A und B verschlossen sind und nicht verwendet werden dürfen.
- Entnehmen Sie die verfügbaren autorisierten Anschlüsse der Zubehörliste auf unserer Internetseite. Die notwendigen Bestellinformationen sind ebenfalls dort zu finden.
- ▶ Verwenden Sie Druckluft entsprechend DIN ISO 8573-1 [3:4:3].

# **HINWEIS**



#### Sachschaden durch Verschmutzung

- ► Ersetzen Sie die Filter der Anschlüsse R und S bei verschmutzter Umgebung durch Abluftschläuche.
- ▶ Verlegen Sie den Abluftaustritt in eine saubere Umgebung.

## **HINWEIS**



#### Sachschaden bei Nichtbeachten


Zu hoher Druck am Sperrluftanschluss führt dazu, dass sich die Schmierung an der Führung zu schnell reduziert.

► Legen Sie am Sperrluftanschluss einen maximalen Druck von 0,5 bar an.

#### **INFORMATION**



- ▶ Beachten Sie, dass die Positionierung der Pneumatikanschlüsse bei den Baugrößen unterschiedlich ist.
- ▶ Beachten Sie, dass der Anschluss S bei der Serie GPD5000IL nicht für alle Baugrößen verfügbar ist.
- ► Montieren Sie die Verschraubung in dem dafür vorgesehenen Anschluss.




- 1 Anschluss S: Abluft mit montiertem Schalldämpfer
- (2) Anschluss R: Abluft mit montiertem Schalldämpfer
- (3) Anschluss P: Druckluft
- 4 Verschraubung






#### 10.4.2 Elektrik montieren

► Schließen Sie die Versorgungskabel an der Steuerung des Produkts an.





## 10.4.3 Pin-Belegung

## **INFORMATION**



- ▶ Beachten Sie, dass folgende Baugrößen über eine galvanische Trennung verfügen.
  - GPP5013IL, GPP5016IL, GPP5025IL
  - GPD5013IL, GPD5016IL, GPD5025IL
- ▶ Beachten Sie, dass für folgende Baugrößen eine niederohmige Verbindung über die Masse (GND) besteht.
  - GPP5006IL, GPP5008IL, GPP5010IL
  - GPD5006IL, GPD5008IL, GPD5010IL


Eine galvanische Trennung ist aus Sicht des IO-Link-Masters mit einem optionalen Y-Steckverbinder möglich.

Pin	Farbe	Funktion	Erklärung	Stecker, M12
1	Braun	PWR Sensor	Versorgungsspannung der IO-Link-Kommunikation 24 V DC	
2	Weiß	PWR Aktor	Versorgungsspannung des Aktors 24 V DC	4 5 3
3	Blau	GND Sensor	Versorgungsspannung der IO-Link-Kommunikation 0 V DC	1 2
4	Schwarz	C/Q	IO-Link-Kommunikation	
5	Grau	GND Aktor	Versorgungsspannung des Aktors 0 V DC	

- ▶ Verbinden Sie das Produkt mit dem IO-Link-Master.
- ► Stellen Sie die Spannungsversorgung her.
  - ▶ Beachten Sie, dass bei Port Class A eine zusätzliche Versorgung über einen Y-Steckverbinder benötigt wird.



# 10.4.4 Pin-Belegung des Y-Steckverbinders



- 1 Buchse
- 2 Stecker 1
- 3 Stecker 2

Pin	Farbe	Funktion	Erklärung	Buchse, M12
1	Braun	PWR Sensor	Versorgungsspannung der IO-Link-Kommunikation 24 V DC	
2	Weiß	PWR Aktor	Versorgungsspannung des Aktors 24 V DC	3/0504
3	Blau	GND Sensor	Versorgungsspannung der IO-Link-Kommunikation 0 V DC	$2 \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} 1$
4	Schwarz	C/Q	IO-Link-Kommunikation	
5	Grau	GND Aktor	Versorgungsspannung des Aktors 0 V DC	

Pin	Farbe	Funktion	Erklärung	Stecker 1, M12
1	Braun	PWR Aktor	Versorgungsspannung des Aktors 24 V DC	1
3	Blau	GND Aktor	Versorgungsspannung des Aktors 0 V DC	
4	Schwarz	-	-	3

Pin	Farbe	Funktion	Erklärung	Stecker 2, M12
1	Braun	PWR Sensor	Versorgungsspannung der IO-Link-Kommunikation 24 V DC	1
3	Blau	GND Sensor	Versorgungsspannung der IO-Link-Kommunikation 0 V DC	4
4	Schwarz	C/Q	IO-Link-Kommunikation	3



#### 10.5 Sensoren montieren

# HINWEIS



## Sachschaden durch magnetische Einflüsse


- ▶ Beachten Sie, dass es zu Schaltpunktverschiebungen kommen kann, wenn die Sensoren einem zusätzlichen, externen Magnetfeld ausgesetzt sind.
- ▶ Befestigen Sie keine Magnete oder Bauteile mit ferromagnetischen Eigenschaften im Bereich von Bauteilen, die davon beeinflusst werden können.

#### **INFORMATION**



Für folgende Produktvarianten steht eine im Gehäuse integrierte Positionsabfrage zur Verfügung.

- GPP5013IL, GPP5016IL, GPP5025IL
- GPD5013IL, GPD5016IL, GPD5025IL



- (1) Sensor
- 2 Magnetband

## 10.6 Statische Aufladung

## **HINWEIS**



# Sachschaden durch statische Aufladung

Die Bewegung der Greiferbacken kann zu geringen elektrostatischen Spannungen führen. Diese Ladungen können nicht abgebaut werden, wenn das Produkt auf einer isolierenden Fläche montiert ist und keine Entladung über das Werkstück möglich ist.

- ▶ Beachten Sie, dass ESD-sensible Teile beschädigt werden k\u00f6nnen, wenn sie mit dem Produkt in Ber\u00fchrung kommen.
- ▶ Erden Sie das Produkt bei Anwendungen, die eine hohe EMV-Festigkeit erfordern.

## 10.7 Wärmeableitung

#### **HINWEIS**



#### Sachschaden bei Überhitzung des Produkts

Wird das Produkt dauerhaft bei sehr hoher Umgebungstemperatur oder mit schnellen Taktzyklen betrieben, kann sich die Lebensdauer reduzieren.

- ▶ Montieren Sie das Produkt bei hohen Umgebungstemperaturen immer auf wärmeableitenden Materialien.
- ► Reduzieren Sie die Auslastung bei zunehmender Temperatur.



# 10.8 Zubehör montieren

# HINWEIS



## Sachschaden bei Nichtbeachten

- ▶ Prüfen Sie vor der Montage des Zubehörs, ob dieses für den Einsatz der gewählten Variante passend ist.
- ► Entnehmen Sie weitere Informationen unserer Internetseite.
- ▶ Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice.



#### 11 Inbetriebnahme

#### **WARNUNG**



## Verletzungsgefahr durch schwebende Lasten

Herabfallende Lasten können zu schweren Verletzungen führen.

- ► Halten Sie immer einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu schwebenden Lasten ein.
- ▶ Begeben Sie sich nicht unter schwebende Lasten.

## **VORSICHT**



# Verletzungsgefahr und Sachschaden bei Reduzierung der Greifkraft

Beim Greifen elastischer Teile reduziert sich die Greifkraft des Produkts.

Reduzierte Greifkraft kann zu Verletzungen oder Sachschaden führen, da die Teile nicht mehr sicher gegriffen und transportiert werden können.


▶ Begeben Sie sich nicht unter schwebende Lasten.

## **VORSICHT**



#### Verletzungsgefahr und Sachschaden bei Nichtbeachten

Das Produkt kann durch eine zu lange Bestromungsdauer überhitzen.





- ▶ Beachten Sie die empfohlene Abkühltemperatur gemäß EN ISO 13732-1.
- ► Tragen Sie die entsprechende Schutzausrüstung.

#### HINWEIS




#### Funktionsstörung bei Nichtbeachten

Achten Sie auf die richtige Einstellung der Greifkraft und die Auswahl der Greifbackenlänge, um zu verhindern, dass sich die Greiferbacken verspannen.

#### 11.1 Prozessdaten

Es besteht die Möglichkeit, das Produkt einzig mit den in jedem Zyklus übertragenen Prozessdaten zu steuern.

Prozessdatenausgang	Datentyp
ControlWord	UINT16
DeviceMode	UINT8
WorkpieceNo	UINT8
TeachPosition	UINT16
Reserve	UINT8
PositionTolerance	UINT8



Prozessdateneingang	Datentyp
StatusWord	UINT16
Diagnosis	UINT16
ActualPosition	UINT16



#### 11.2 IODD-Import

#### **INFORMATION**



Die Steuerung des Produkts erfolgt über IO-Link, mithilfe der zyklischen Prozessdaten sowie den azyklischen Servicedaten mit einer Mindestzykluszeit von 2,5 ms.

- Prüfen Sie unbedingt die Prozessdaten.
- ▶ Importieren Sie die IODD (Gerätebeschreibung) in die Steuerung.
  - Rufen Sie unsere Internetseite auf.
  - ► Wählen Sie das gewünschte Produkt.
  - ▶ Laden Sie im Bereich Downloads unter IODD die entsprechende Zip-Datei herunter.

Sobald die Hardware-Konfiguration abgeschlossen und die IO-Link-Verbindung zum Produkt aufgebaut ist, werden in den Prozesseingangsdaten Daten angezeigt.

Einige Steuerungen verlangen hier noch einen Byte-Swap (Byte-Tausch), um diese Prozessdaten in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen.

- ▶ Betrachten Sie im StatusWord das Bit 6 (GripperPLCActive), um festzustellen, ob ein Byte-Swap notwendig ist.
  - ▶ Stellen Sie fest, ob das Bit 6 im ersten oder im zweiten Byte des StatusWord aktiv ist.
    - ⇒ Bit 6 im ersten Byte aktiv: Die Bytes haben schon die richtige Reihenfolge.
      - ► Fahren Sie mit der Inbetriebnahme fort.
    - ⇒ Bit 6 im zweiten Byte aktiv:
      - ► Führen Sie einen Byte-Swap aus (siehe Kapitel "StatusWord").

## 11.3 Datenübertragung über Handshake

Die Übergabe der Prozessdaten zum Produkt findet über einen sog. Handshake statt. Alle Prozessdaten, die in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben werden, müssen mit dem Handshake übertragen werden.

- ► Senden Sie das ControlWord = 0x0001 an das Produkt.
- ⇒ Die Datenübertragung wurde gestartet.
- ▶ Prüfen Sie die Antwort des Produkts über StatusWord.12 (DataTransferOK) = TRUE.
- ⇒ Das Produkt ist betriebsbereit.
- ► Senden Sie das ControlWord = 0x0000, um die Datenübertragung zu beenden.
- ⇒ Die Datenübertragung ist beendet, wenn das Produkt StatusWord.12 = FALSE zurücksendet.

## **INFORMATION**



Entnehmen Sie Beispiele dem Kapitel "Grundparameter Quickstart".



#### 11.4 Parameter

#### 11.4.1 ControlWord

#### HINWEIS



## Funktionsstörung bei Nichtbeachten

Bei ControlWord darf immer nur ein einzelnes Bit oder der Wert 0 gesetzt sein.

▶ Verwenden Sie nur die in der nachfolgenden Tabelle gelisteten Werte.

Parameter	Dezimalwert	Hexadezimalwert
DataTransfer	1	0x0001
WritePDU	2	0x0002
Teach	8	0x0008
Adjust	128	0x0080
MoveToBase	256	0x0100
MoveToWork	512	0x0200
ErrorReset	32768	0x8000

Datentyp	UINT16
Berechtigung	Schreiben
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - 65535

	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Byte 1	ErrorReset	-	-	-	-	-	MoveToWork	MoveToBase
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 2	Adjust	-	-	-	Teach	ResetDirecti- onFlag	WritePDU	DataTransfer

#### Bit 0: DataTransfer

Durch Setzen dieses Bits übernimmt das Produkt die in den Prozessdaten übertragenen Daten (WorkpieceNo = 0) bzw. in den Werkstückdaten (WorkpieceNo = 1 - 32) hinterlegten Daten als aktiven Datensatz.

#### Bit 1: WritePDU

Durch Setzen dieses Bits wird dem Produkt mitgeteilt, dass die aktuellen Prozessdaten in die ausgewählte Werkzeugrezeptur geschrieben werden sollen.

#### Bit 2: ResetDirectionFlag

Durch Setzen dieses Bits wird dem Produkt mitgeteilt, dass der Richtungsmerker zurückgesetzt werden soll. Somit ist ein wiederholtes Fahren auf eine Position möglich. Beim Umschalten der Werkstückrezeptur ist dies sinnvoll.

## Bit 3: Teach

Durch Setzen dieses Bits wird dem Produkt mitgeteilt, dass die aktuelle Position in der gewählten WorkpieceNo als TeachPosition gespeichert werden soll. Dies funktioniert nur, wenn keine 0 in der Werkstücknummer übergeben wird.



# Bit 7: Adjust

Durch Setzen dieses Bits erfolgt eine Neujustierung der Backenendlagen, wenn kein weiteres Bit im Steuerwort gesetzt ist.

## Bit 8: MoveToBase

Durch Setzen dieses Bits wird dem Produkt mitgeteilt, dass es in Richtung BasePosition fahren soll.

#### Bit 9: MoveToWork

Durch Setzen dieses Bits wird dem Produkt mitgeteilt, dass es in Richtung WorkPosition fahren soll.

#### Bit 15: ErrorReset

Durch Setzen dieses Bits werden alle zurücksetzbaren Fehler quittiert (siehe Kapitel "Fehlerdiagnose").

## 11.4.2 DeviceMode

#### **INFORMATION**



Mit dem DeviceMode kann der Fahrmodus Universalbetrieb ausgewählt werden.

▶ Übernehmen Sie die übertragenen Prozessdaten mit ControlWord 0x0001.

DeviceMode	Funktion
2	Ventile ausschalten
100	Universalbetrieb
109	Positionsfehler ignorieren

Datentyp	UINT8
Berechtigung	Schreiben
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - 255



## 11.4.3 WorkpieceNo

Die Werkstücknummer dient zur Auswahl der bereits hinterlegten Werkstückdaten als auch zur Auswahl der WorkpieceNo, in der die aktuellen Prozessdaten gespeichert werden.

WorkpieceNo bietet die Möglichkeit, das Produkt schnell auf einzelne Werkstücke einzulernen, wenn die Rezepturen nicht auf der Steuerung verwaltet werden.

#### **INFORMATION**



Durch Setzen von Bit 2 können die Prozessdaten und die eingestellte Greifkraft abgespeichert werden. Beispiel:

Um die im Werkstückdatensatz 3 hinterlegten Daten zu nutzen, muss in den Prozessdaten die WorkpieceNo 3 übertragen werden.

## **INFORMATION**



► Entehmen Sie Beispielcodes den Kapiteln "Grundparameter Quickstart" und "Rezepturbeispiele".

Datentyp	UINT8
Berechtigung	Schreiben
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - 32

Index	Name	Datentyp	Berechtigung	Werte	Beschreibung
0x0800 - 0x081F	Werkstück-	-	-	1 - 32	Jeder Index beinhaltet
(2048 - 2079)	nummer				Subindizes.

Subindex	Name	Datentyp	Berechtigung	Werte	Beschreibung
1	DeviceMode	UINT8	Lesen	100, 109	100: Universalbetrieb mit Innen- oder Außengreifen 109: Positionsfehler ignorieren
2	TeachPosition	UINT16	Lesen	0 - max. Hub	Mit diesem Wert kann die Werkstückposition über die zyklischen Daten verändert werden. Beispiel: TeachPosition = 2010: enspricht einem Hub von 20,10 mm.
3	PositionTolerance	UINT8	Lesen	0 - 255	Dieser Wert legt die Toleranz für die eingestellte TeachPo- sition fest.

Mit einem Wert > 0 wird die entsprechende Werkstückrezeptur im Produkt geladen.



#### 11.4.4 TeachPosition

Die TeachPosition teilt dem Produkt die erwartete Position des Werkstücks mit.

Die PositionTolerance legt den Toleranzbereich um die TeachPosition fest.

Das StatusWord teilt der Steuerung mit, ob das korrekte Werkstück gegriffen wurde.

Befinden sich die Backen innerhalb des Toleranzbereichs um die TeachPosition, wird im StatusWord das Bit 9 gesetzt.

Mit dem verwendeten Wegmesssystem ist eine Genauigkeit der TeachPosition auf ± 0,05 mm zu erzielen.

► Verwenden Sie die folgenden Werte:

Produkt	Hub pro Backe	BasePosition	WorkPosition	TeachPosition
GPP5006IL, GPD5006IL	6	0	1200	0 - max. 1200
GPP5008IL, GPD5008IL	8	0	1600	0 - max. 1600
GPP5010IL, GPD5010IL	10	0	2000	0 - max. 2000
GPP5013IL, GPD5013IL	13	0	2600	0 - max. 2600
GPP5016IL, GPD5016IL	16	0	3200	0 - max. 3200
GPP5025IL, GPD5025IL	25	0	5000	0 - max. 5000

#### Beispiel:

Für GPP5006IL ergibt sich ein Gesamthub von 12 mm bei einer Auflösung von 1/100 mm.

Somit berechnet sich ein Wert von 1200 für die WorkPosition. Für die TeachPosition ergibt sich daraus ein Wertebereich von 0 - 1200.

Datentyp	UINT16
Berechtigung	Schreiben
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - max. Backenhub des Produkts [0,01 mm]

#### 11.4.5 PositionTolerance

Die TeachPosition teilt dem Produkt die erwartete Position des Werkstücks mit.

Die PositionTolerance legt den Toleranzbereich um die TeachPosition fest.

Sie dient zur Einstellung der Positionstoleranz mit einer Auflösung von 0,01 mm.

Somit kann mit dem Wertebereich von 0 - 255 eine maximale Toleranz von 2,55 mm in beide Richtungen eingestellt werden.

Datentyp	UINT8
Berechtigung	Schreiben
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - 255



#### 11.4.6 StatusWord

Datentyp	UINT16
Berechtigung	Lesen
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - 65535

	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8
Byte 1	Error	ControlWord 0x0200	ControlWord 0x0100	DataTransferOK	UndefinedPosition	WorkPosition	TeachPosition	BasePosition
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Byte 0	-	Gripper- PLCActive	-	-	-	-	-	-

## Bit 6: GripperPLCActive

Aktiv, sobald das Produkt nach dem Kaltstart hochgefahren ist. Dieses Bit kann zur Überprüfung eines Byte-Swap genutzt werden.

#### Bit 8: BasePosition

Aktiv, wenn das Produkt auf BasePosition steht.

#### Bit 9: TeachPosition

Aktiv, wenn das Produkt auf TeachPosition steht.

#### Bit 10: WorkPosition

Aktiv, wenn das Produkt auf WorkPosition steht.

#### Bit 11: UndefinedPosition

Aktiv, wenn das Produkt nicht auf TeachPosition, WorkPosition oder BasePosition steht.

#### Bit 12: DataTransferOK

Dieses Bit wird zur Datenübertragung mit dem Handshake verwendet. Aktiv, sobald Daten durch ControlWord 1 (Dezimal) im Produkt übernommen wurden.

# Bit 13: ControlWord 0x0100

Dieses Bit ist ein Richtungsmerker. Aktiv, wenn der letzte Fahrauftrag in Richtung BasePosition erfolgte.

## Bit 14: ControlWord 0x0200

Dieses Bit ist ein Richtungsmerker. Aktiv, wenn der letzte Fahrauftrag in Richtung WorkPosition erfolgte.

## Bit 15: Error

Aktiv, wenn ein Fehler im Produkt vorliegt. Über Diagnosis kann dann die Fehlermeldung bestimmt werden.



## 11.4.6.1 Fehler quittieren

Hat das Produkt eine Störung, wird das Bit Error im StatusWord gesetzt.

▶ Quittieren Sie den Fehler durch Senden von ControlWord = 0x8000.

## **HINWEIS**



## Funktionsstörung bei Nichtbeachten

Nicht alle Fehler können zurückgesetzt werden. Bei einigen Fehlern, wie bspw. *maximal zulässige Temperatur überschritten*, wird die Fehlermeldung nach dem Quittieren nicht zurückgesetzt.

▶ Warten Sie in diesem Fall, bis korrekte Werte zum Produkt gesendet werden.

## **INFORMATION**



- ▶ Verwenden Sie StatusWord, um zu überprüfen, ob das Werkstück korrekt gegriffen wurde.
- ▶ Stellen Sie die Toleranz der TeachPosition in einem weiteren Prozessparameter ein.
- ▶ Beachten Sie die Toleranzen und Schwankungen um den exakten Wert der ActualPosition bereits bei der Programmierung der Positionsabfrage.

## 11.4.7 Diagnosis

Der bei Diagnosis zurückgelieferte Wert entspricht dem Fehlercode (siehe Kapitel "Fehlerdiagnose").

Datentyp	UINT16
Berechtigung	Lesen
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - 65535



#### 11.4.8 ActualPosition

ActualPosition entspricht der gegenwärtigen Position der Greiferbacken.

Der Wert wird mit einer Auflösung von 0,01 mm angegeben.

Die Werte können sich zwischen der BasePosition (minimale Werte) und der WorkPosition (maximale Werte) bewegen.

Mit dem verwendeten Wegmesssystem ist eine Genauigkeit der Position auf ± 0,05 mm zu erzielen.

Produkt	BasePosition	WorkPosition
GPP5006IL, GPD5006IL	0	1200
GPP5008IL, GPD5008IL	0	1600
GPP5010IL, GPD5010IL	0	2000
GPP5013IL, GPD5013IL	0	2600
GPP5016IL, GPD5016IL	0	3200
GPP5025IL, GPD5025IL	0	5000

Datentyp	UINT16
Berechtigung	Lesen
Übertragung	Zyklisch
Wertebereich	0 - max. Backenhub des Produkts

# **INFORMATION**



- Verwenden Sie zur Überprüfung, ob ein Werkstück korrekt gegriffen wurde, das StatusWord.
- Die Auflösung der Positionsmessung beträgt 0,01 mm.
- Die Genauigkeit der Positionsmessung beträgt 0,05 mm.
- ▶ Beachten Sie die Schwankungen um den exakten Wert, wenn Sie ActualPosition zur Erkennung des Werkstücks verwenden.
- ▶ Beachten Sie, dass die ActualPosition abhängig von der Ausrichtung des Produkts zum Erdmagnetfeld beeinflusst werden kann.



## 11.5 Endlage abfragen

## **WARNUNG**



## Verletzungsgefahr durch unkontrollierte Bewegungen

Das Setzen eines Bits löst sofort eine Bewegung aus.

▶ Prüfen Sie vor dem Setzen eines Bits, ob der Bewegungsraum des Produkts frei ist.

Die Rückmeldung der Endlagen erfolgt über zwei Bits im Parameter StatusWord.

- Beim Erreichen der BasePosition wird das Bit im StatusWord = 768 gesetzt.
- Beim Erreichen der WorkPosition wird das Bit im StatusWord = 1024 gesetzt.

Für spezielle Greiferbacken können die Endpositionen bei Bedarf über eine automatisch ablaufende Verfahrroutine neu gesetzt werden. Die WorkPosition bzw. BasePosition wird dadurch neu referenziert.

- ► Setzen Sie das Bit Adjust für mindestens 2 s im Controlword = 2048.
- ► Achten Sie darauf, dass im ControlWord kein zusätzliches Bit gesetzt ist.
- ► Achten Sie darauf, dass das Bit nicht vor dem Ende der Verfahrroutine zurückgenommen wird.
  - ▶ Wiederholen Sie den Vorgang, wenn die Endlagen nicht korrekt bestimmt wurden.

#### 11.6 Easy Startup

Beschreibt den Vorgang vom Einschalten des Produkts bis zur ersten Bewegung.

- ► Schließen Sie das Produkt gemäß seines Belegungsplans an.
- ⇒ Das Produkt meldet sofort nach dem Hochfahren des internen Controllers die Prozessparameter StatusWord, Diagnosis und ActualPosition.
- ⇒ Sobald im StatusWord das Bit PLCActive registriert wird, kann der Kommunikationsprozess beginnen.
- ▶ Übertragen Sie die Prozessparameter, um die Greiferbacken zu verfahren.
  - DeviceMode
  - WorkpieceNo
  - PositionTolerance
- ▶ Übertragen Sie die Parameter mit einem Handshake auf das Produkt.

Beispielparameter				
Parameter Wert Einheit				
DeviceMode	100	Dezimalwert		
WorkpieceNo	0	Dezimalwert		
PositionTolerance	20	0,01 mm		

## **INFORMATION**



► Entehmen Sie Beispielcodes den Kapiteln "Grundparameter Quickstart" und "Rezepturbeispiele".



## 11.7 Grundparameter Quickstart

Nachfolgendes Beispiel zeigt die erstmalige Initialisierung des Produkts und die Übertragung der Prozessparameter.

```
// Initialisierung des Produkts,
// Erster Fahrbefehl
// = EasyStartUp Example
IF bStart = TRUE THEN
           iStep
                                   := 10;
END_IF
CASE iStep OF
10:
   IF StatusWord.6 THEN
                                             // Abfrage auf Bit PLCActive im StatusWord
           ControlWord
                                   := 1;
                                             // Senden des Bit DataTransfer im ControlWord zur Initialisierung
           iStep
                                  := 20;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
    END IF
20:
    IF StatusWord.12 THEN
                                             // Abfrage auf Bit DataTransferOK im StatusWord
           ControlWord
                                   := 0;
                                             // Zurücksetzen der Initialisierung
           iStep
                                   := 30;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
    END_IF
30:
   IF NOT StatusWord.12 THEN
                                  := 100;
                                             // Befehl zur Auswahl des Universalmodus
           DeviceMode
           ControlWord
                                             // Datenübertragung zum Produkt
                                  := 1;
                                   := 40;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
           iStep
   END_IF
40:
   IF StatusWord.12 THEN
                                             // Abfrage auf Bit DataTransferOK im StatusWord
           ControlWord
                                  := 0;
                                             // Zurücksetzen des ControlWord
           iStep
                                   := 50;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
    END_IF
50:
   IF NOT StatusWord.12 THEN
                                             // Abfrage auf Bit DataTransferOK im StatusWord
           ControlWord
                                  := 512;
                                             // Handshake ist abgeschlossen
                                              // Produkt fährt auf WorkPosition (0x0200 oder 512(dez) = MoveToWork)
           iStep
                                   := 100;
   END_IF
100:
                                             // Mit Programm fortfahren
END_CASE
```



#### 11.8 Backenbewegung starten

- Senden Sie ControlWord 0x0200, damit die Backen in Richtung WorkPosition fahren.
- ⇒ Die Backen bewegen sich nach innen.
- ► Senden Sie ControlWord 0x0100, damit die Backen in Richtung BasePosition fahren.
- Die Backen bewegen sich nach außen.
  - · Der Fahrauftrag muss so lange anliegen, bis die gewünschte Position erreicht ist.
  - · Durch erneuten Handshake wird der aktuelle Fahrauftrag abgebrochen.
- ⇒ Haben die Backen die entsprechende Position erreicht, wird dies im StatusWord wie folgt zurückgemeldet:
  - Die Backen stehen auf der BasePosition: StatusWord.8 = TRUE
  - Die Backen stehen auf der TeachPosition: StatusWord.9 = TRUE
  - Die Backen stehen auf der WorkPosition: StatusWord.10 = TRUE

## 11.9 Mehrmaliges Fahren in die gleiche Richtung

Das StatusWord enthält zwei statische Merkerbits, die jeweils wechselseitig gesetzt werden, wenn sich das Produkt in eine Richtung bewegt. Dies verhindert unkontrollierte Bewegungen des Produkts bei fehlerhafter Datenübertragung.

Je nach Lage der Positionen besteht die Möglichkeit, dass sich das Produkt mehrfach in die gleiche Richtung bewegt. Hierzu müssen die Richtungsmerker zurückgesetzt werden.

- ▶ Senden Sie ControlWord 0x0004, um die Richtungsmerker zu löschen.
- ⇒ Die Richtungsmerker sind zurückgesetzt, wenn das Produkt mit StatusWord.13 UND 14 = FALSE antwortet.

Programmbeispiel für das mehrmalige Fahren in die gleiche Richtung:

```
// Mehrfachfahrt in eine Richtung in Structured Text (ST)
// Produkt ist nicht in der Lage, mehrfache Fahrbefehle in dieselbe Richtung anzunehmen.
// Deshalb muss der Richtungsmerker im StatusWord zurückgesetzt werden.
// In diesem Beispiel sind alle Prozessparameter bereits korrekt übertragen,
// der letzte Fahrbefehl Richtung WorkPosition konnte nicht durchgeführt werden,
// da das Produkt von einem Werkstück blockiert ist.
// Nach dem das Werkstück entfernt ist, wird der Richtungsmerker zurückgesetzt
// und der Fahrbefehl erneut gestartet.
IF bReset = TRUE THEN
           iStep
                                   := 10:
END IF
CASE iStep OF
10:
    IF Diagnose = 16#307 THEN
                                              // Fahrbefehl konnte nicht ausgeführt werden.
           iStep
                                   := 20:
                                              // Sprung in Fehlerschritt
                                              // zum Zurücksetzen des Richtungsmerkers
    END IF
20:
                                              // Zurücksetzen der Richtungsmerker
            ControlWord
                                   := 4:
                                              // (Bit ResetDirectionFlag = TRUE im ControlWord)
            iStep
                                   := 30:
                                              // Sprung in nächsten Schritt
30:
    IF NOT StatusWord 13 AND NOT
                                              // Abfrage ob beide Richtungsmerker
    StatusWord.14 THEN
                                              // (Bit ControlWord 0x0100 UND
                                              // ControlWord 0x0200 = FALSE im ControlWord)
                                              // Erneutes Fahren Richtung WorkPosition
            ControlWord
                                   := 512:
                                   := 100;
           iStep
    END_IF;
100:
                                              // Mit Programm fortfahren
END CASE
```



## 11.10 Rezepturbeispiele

#### 11.10.1 Rezeptur speichern

Nachfolgendes Beispiel zeigt, wie Prozessparameter in der internen Werkstückrezeptur gespeichert werden können.

```
// Werkstückrezepturen speichern in Structured Text (ST)
IF bStart = TRUE THEN
           iStep
                                  := 10:
END IF
CASE iStep OF
10:
           DeviceMode
                                  := 100;
                                             // Zuweisung gewünschte Prozessparameter
           WorkpieceNo
                                  := 3;
                                             // Rezeptur als dritte Werkstückrezeptur speichern
           PositionTolerance
                                  := 50;
           Reserve
                                  := 0;
           TeachPosition
                                  := 500;
           iStep
                                   := 20;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
20:
           ControlWord
                                   := 1;
                                             // Beginnt mit Handshake
           iStep
                                              // Sprung in nächsten Schritt
                                   := 30;
30:
   IF StatusWord.12 THEN
                                             // Abfrage Bit DataTransferOK = TRUE aus StatusWord
                                             // Reaktion des Produkts auf übertragene Daten
           ControlWord
                                   := 0;
                                             // ControlWord zurücksetzen
           iStep
                                   := 40;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
   END_IF;
40:
   IF NOT StatusWord.12 THEN
                                              // Abfrage auf Beenden der Datenübertragung
                                             // DataTransferOK = FALSE
           ControlWord
                                   := 2;
                                             // Handshake abgeschlossen,
                                              // hier beginnt die Speicherung durch Bit WritePDU im ControlWord
           iStep
                                   := 50;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
   END IF;
50:
   IF StatusWord.12 THEN
                                             // Abfrage des Bit DataTransferOK = TRUE aus StatusWord
           ControlWord
                                  := 0;
                                              // ControlWord zurücksetzen
           iStep
                                   := 60;
                                              // Sprung in nächsten Schritt
   END_IF;
60:
   IF NOT StatusWord.12 THEN
                                             // Abfrage auf Beenden der Datenübertragung
                                             // DataTransferOK = FALSE
           iStep
                                   := 0;
                                             // Speichern abgeschlossen
   END_IF;
END_CASE
```



## 11.10.2 Rezeptur laden

Nachfolgendes Beispiel zeigt, wie Prozessparameter in der internen Werkstückrezeptur geladen werden können.

```
// Werkstückrezepturen laden in Structured Text (ST)
IF bLoad = TRUE THEN
           iStep
                                  := 10;
END_IF
CASE iStep OF
10:
           WorkpieceNo
                                  := 3;
                                             // Dritte Werkstückrezeptur laden
                                  := 20;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
           iStep
20:
                                  := 1;
           ControlWord
                                             // Beginnt mit Handshake
           iStep
                                  := 30;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
30:
                                             // Abfrage Bit DataTransferOK = TRUE aus StatusWord
   IF StatusWord.12 THEN
                                             // Reaktion des Produkts auf übertragene Daten
           ControlWord
                                  := 0;
                                             // ControlWord zurücksetzen
                                  := 40;
                                             // Sprung in nächsten Schritt
           iStep
   END IF;
40:
   IF NOT StatusWord.12 THEN
                                             // Abfrage auf Beenden der Datenübertragung
                                             // DataTransferOK = FALSE
                                             // Handshake abgeschlossen,
           iStep
                                  := 0:
                                             // Parameter aus dritter Rezeptur wurden in die aktuellen Prozessparameter übernommen.
   END_IF;
END_CASE
```

## 12 Greifkraftdiagramme

#### **INFORMATION**



► Entnehmen Sie weitere Informationen unserer Internetseite.

Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice.



# 13 Fehlerdiagnose

Fehlercode	Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
0x0000	Device ist betriebsbereit.	-	-
0x0100	Aktorversorgung nicht vorhanden oder zu gering	<ul> <li>Aktorversorgung nicht angeschlossen</li> <li>Aktorversorgung nicht ausreichend</li> </ul>	► Prüfen Sie die Aktorversorgung.
0x0101	Maximal zulässige Temperatur überschritten	<ul><li>Kabelbruch</li><li>Umgebungstemperatur zu hoch</li><li>Überlast des Produkts</li></ul>	<ul> <li>Sorgen Sie für ausreichend Belüftung/Abkühlung/ Wärmeableitung.</li> </ul>
			Prüfen Sie die Freigän- gigkeit des Produkts unter Anschluss der Energie, indem Sie es manuell bewegen.
0x0102	Minimal zulässige Temperatur unterschritten	Umgebungstemperatur zu niedrig	Sorgen Sie für ausreichend Betriebstemperatur.
0x0104	Minimal zulässiger Betriebsdruck unterschritten	<ul><li>Betriebsdruck zu gering</li><li>Druckversorgung nicht angeschlossen</li></ul>	Prüfen Sie die Pneumatikver- bindungen.
0x0105	Maximal zulässiger Betriebsdruck überschritten	Betriebsdruck zu hoch.	► Prüfen Sie die Pneumatikverbindungen.
			Bauen Sie einen Druckminderer ein.
0x0300	ControlWord nicht plausibel	Im ControlWord wurden mehrere Bits gesetzt.	Prüfen Sie im ControlWord, dass nur ein Bit gesetzt wurde.
0x0301	Position nicht plausibel	Übertragene TeachPosition ist nicht plausibel.	► Prüfen Sie die übertragenen Prozessdaten.
0x0304	PositionTolerance nicht plausibel	Übertragene PositionTo- lerance ist nicht plausibel.	► Prüfen Sie die übertragenen Prozessdaten.
0x0306	DeviceMode nicht plausibel	Übertragener DeviceMode ist nicht plausibel.	► Prüfen Sie die übertragenen Prozessdaten.
0x0307	Fahrauftrag kann nicht ausgeführt werden.	Mehrfacher Fahrauftrag in die gleiche Richtung	Setzen Sie den Richtungs- merker zurück.
		<ul> <li>Fahrbefehl wurde trotz bestehendem Fehler übertragen.</li> </ul>	<ul><li>durch Fahrbefehl in die Gegenrichtung</li><li>durch Error-Reset</li></ul>
			<ul> <li>durch Reset Direction</li> <li>Flag</li> </ul>
			Senden Sie den Fahrbefehl erneut.
0x0308	WorkpieceNo nicht wählbar	Übertragene WorkpieceNo ist außerhalb des zulässigen	Prüfen Sie die übertragenen Prozessdaten.
		Bereichs.	Übernehmen Sie die Prozessdaten durch einen Handshake.
0x0309	TeachPosition wurde verändert.	Geänderte Prozessdaten wurden nicht übernommen.	<ul> <li>Übernehmen Sie die Prozessdaten durch einen Handshake.</li> </ul>



Fehlercode	Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
0x030F	TeachTolerance wurde verändert.	Geänderte Prozessdaten wurden nicht übernommen.	► Übernehmen Sie die Prozessdaten durch einen Handshake.
0x0310	DeviceMode wurde verändert.	Geänderte Prozessdaten wurden nicht übernommen.	► Übernehmen Sie die Prozessdaten durch einen Handshake.
0x0311	WorkpieceNo wurde verändert.	Geänderte Prozessdaten wurden nicht übernommen.	<ul> <li>Übernehmen Sie die Prozessdaten durch einen Handshake.</li> </ul>
0x0312	Initialzustand nach Greifer- neustart	Geänderte Prozessdaten wurden nicht übernommen.	► Übernehmen Sie die Prozessdaten durch einen Handshake.
0x0404	Backen-Hall-Sensorfehler	Positionssensorfehler	<ul> <li>Prüfen Sie, ob der Sensor durch ein äußeres Magnetfeld beeinflusst wird.</li> </ul>
			Prüfen Sie, ob der benötigte Abstand zwischen Sensor und ferromagnetischen Materialien eingehalten wird.
			Wenden Sie sich an den Kundenservice.



# 14 Tabelle der azyklischen Daten (ISDU)

# **INFORMATION**



IO-Link unterscheidet zyklische Prozessdaten (PDU) und azyklische Daten (ISDU).

Der Zugriff auf azyklische Daten ist nicht mit jeder Kombination von Steuerung und IO-Link-Master komfortabel. Daher kann das Produkt ohne azyklische Daten genutzt werden und ermöglicht so eine einfache Ansteuerung.

► Wenden Sie sich bei Fragen an den Kundenservice.

## **INFORMATION**



- ▶ Beachten Sie, dass die azyklischen Daten bei folgenden Parametern dem Spiegelbild der Prozessdaten entsprechen:
- StatusWord, Diagnosis, ControlWord, ActualPosition, TeachPosition, WorkpieceNo, DeviceMode, PositionTolerance

Index	Name	Datentyp	Zugriffsrechte	Werte			
0x0040 (64)	StatusWord	UINT16	Lesen	0 - 65535			
	Beschreibung						
	Auslesen des StatusW	ord/					
0x0041 (65)	Diagnosis	UINT16	Lesen	0 - 65535			
	Beschreibung						
	Auslesen des Diagnos	ecodes					
0x0042 (66)	Zyklenzähler	UINT32	Lesen	0 - 4294967295			
	Beschreibung	Beschreibung					
	Auslesen der Gesamtz	zyklenzahl					
0x0043 (67)	Temperatur	UINT16	Lesen	0 - 100 °C			
	Beschreibung						
	Aktuelle Temperatur						
0x0044 (68)	ControlWord	UINT16	Lesen	0 - 65535			
	Beschreibung						
	Auslesen des Control\	Vord					
0x0045 (69)	Error-Code	STRING	Lesen	1 - 32			
	Beschreibung						
	Auslesen des aktuelle	n Fehlerzustands					
0x0046 (70)	Error-Counter	UINT32	Lesen	0 - 4294967295			
	Beschreibung						
	Auslesen der Fehleranzahl seit dem Neustart						
0x0047 (71)	Betriebszeit	UINT32	Lesen	0 - 4294967295 s			
	Beschreibung						
	Auslesen der aktueller	n Betriebszeit					
0x0100 (256)	ActualPosition	UINT16	Lesen	0 - max. Backenhub des Produkts [0,01 mm]			
	Beschreibung						
	Auslesen der aktuellen Position der Greiferbacken						
0x0101 (257)	TeachPosition	UINT16	Lesen	0 - max. Backenhub des Produkts [0,01 mm]			
	Beschreibung						
	Auslesen der aktuell übertragenen TeachPosition						
0x0102 (258)	WorkpieceNo	UINT8	Auslieferungszustand	0 - 32			
	Beschreibung						
	Auslesen der übertragenen Werkstücknummer						



Index	Name	Datentyp	Zugriffsrechte	Werte		
0x0103 (259)	DeviceMode	UINT8	Lesen	1 - 103		
	Beschreibung					
	Auslesen des übertragenen	Fahrmodus				
0x0104 (260)	PositionTolerance	UINT8	Lesen	0 - 255		
	Beschreibung					
	Auslesen der übertragenen	Toleranz der Teac	hPosition			
0x0110 (272)	Actual Pressure	UINT8	Lesen	0 - 255 [0,1 bar]		
	Beschreibung					
	Auslesen des aktuellen Betri	ebsdrucks.				
0x0111 (273)	Low Pressure Error Threshold	UINT8	Lesen/Schreiben	0 - 255 [0,1 bar]		
	Beschreibung					
	Festlegung der unteren Druc	kfehlerschwelle z	rur Ausgabe einer Diagnoseme	eldung.		
0x0112 (274)	High Pressure Error Threshold	UINT16	Lesen/Schreiben	0 - 255 [0,1 bar]		
	Beschreibung					
	Festlegung der oberen Druc	kfehlerschwelle z	ur Ausgabe einer Diagnoseme	ldung.		
0x0113 (275)	Pressure-Hysteresis	UINT8	Lesen/Schreiben	0 - 255 [0,1 bar]		
	Beschreibung					
	Festlegung der Hysteresehalbweite der unteren und oberen Druckfehlerschwellen.					
0x0114 (276) Subindex 1 - 4	Schaltschwellen BasePosition/WorkPosition	UINT16 (4)	Lesen/Schreiben	0 - 65535		
	Beschreibung					
	Festlegung der Toleranzfens	ter der BasePosit	ion (außen/innen) und WorkPo	osition (innen/außen).		
0x0115 (277)	Movement Threshold	UINT16	Lesen/Schreiben	0 - 1000		
	Beschreibung					
	Festlegung der Schwelle zur Bewegungserkennung.					
	Positionsänderung der ActualPosition innerhalb der Zykluszeit > Schwellenwert.					
	⇒ Bewegung wird erkannt.					
			sitionsbits (Bit 8 - Bit 11) im St			
0x0118 (280)	Hall Error Threshold	UINT16	Lesen/Schreiben	0 - 500 [0,01 mm]		
	Beschreibung					
	Festlegung der Schwelle zum Auslösen des Fehlercodes 0x404.					



## 15 Wartung

#### **HINWEIS**



#### Sachschaden durch Ausblasen mit Druckluft

Durch Ausblasen des Produkts mit Druckluft können Funktionsstörungen entstehen.

▶ Blasen Sie das Produkt niemals mit Druckluft aus.

## **HINWEIS**



## Sachschaden durch ungeeignete Reinigungsmittel

Durch flüssige und lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel können Funktionsstörungen entstehen.

▶ Verwenden Sie keine flüssigen und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel zur Reinigung des Produkts.

#### **HINWEIS**



#### Verschmutzung der Umgebung durch austretende Schmierstoffe

Durch bewegliche Maschinenteile können Schmierstoffe austreten. Dies kann zur Verschmutzung der Maschine, des Werkstücks und der Umwelt führen.

▶ Entfernen Sie ausgetretene Schmierstoffe unverzüglich und gründlich.

Der wartungsfreie Betrieb des Produkts ist in einem Rahmen von bis zu 30 Mio. Zyklen gewährleistet.

- ▶ Beachten Sie, dass unter folgenden Umständen Schäden am Produkt auftreten können:
- · Betrieb mit unzulässiger Druckluft
- Verschmutzte Umgebung
- · Nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung und den Leistungsdaten entsprechender Einsatz
- Zulässiger Temperaturbereich nicht eingehalten
- ▶ Prüfen Sie das Produkt trotz genannter Wartungsfreiheit regelmäßig durch eine Sichtkontrolle auf Beschädigungen und Verschmutzung.
- ► Lassen Sie Wartungsarbeiten, die mit einer Demontage des Produkts verbunden sind, nur vom Kundenservice durchführen.
- ⇒ Eigenmächtiges Zerlegen und Zusammenbauen des Produkts kann zu Komplikationen führen, da teilweise spezielle Montagevorrichtungen benötigt werden. Für daraus resultierende Fehlfunktionen oder Schäden haftet die Zimmer Group GmbH nicht.

# 16 Außerbetriebsetzung/Entsorgung

#### **INFORMATION**



Erreicht das Produkt das Ende der Nutzungsphase, kann es komplett zerlegt und entsorgt werden.

- ► Trennen Sie das Produkt komplett von der Energiezuführung.
- ► Entsorgen Sie die Bestandteile entsprechend der Materialgruppen fachgerecht.
- ▶ Beachten Sie ortsgültige Umwelt- und Entsorgungsvorschriften.



# 17 RoHS-Erklärung

Im Sinne der EU-Richtlinie 2011/65/EU

Name und Anschrift des Herstellers:

Zimmer Group GmbH

Am Glockenloch 2

77866 Rheinau, Germany

+49 7844 9138 0

info@zimmer-group.com

www.zimmer-group.com

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine

Produktbezeichnung: 2-Backen-Parallelgreifer, 3-Backen-Zentrischgreifer

GPP5000IL, GPD5000IL Typenbezeichnung:

in ihrer Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie entspricht.

Rheinau, den 31.03.2020 Michael Hoch

Bevollmächtigter für die Zusammen- (Ort und Datum der Ausstellung) stellung der relevanten technischen

Unterlagen

Martin Zimmer

(rechtsverbindliche Unterschrift) Geschäftsführender Gesellschafter

Whati Fi



## 18 Einbauerklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II 1 B)

Name und Anschrift des Herstellers:

**Zimmer Group GmbH** 

Am Glockenloch 2

77866 Rheinau, Germany

+49 7844 9138 0

☑ info@zimmer-group.com

www.zimmer-group.com

Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene unvollständige Maschine

**Produktbezeichnung:** 2-Backen-Parallelgreifer, 3-Backen-Zentrischgreifer

Typenbezeichnung: GPP5000IL, GPD5000IL

in ihrer Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie über Maschinen, 2006/42/EG, Artikel 2g, Anhang VII,b - Anhang II,b entspricht.

Hiermit bestätigen wir, dass alle für das Produkt relevanten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen beachtet und umgesetzt worden sind.

Eine vollständige Liste der angewendeten Normen ist beim Hersteller einsehbar.

Ferner erklären wir, dass die speziellen technischen Unterlagen gemäß Anhang VII Teil B dieser Richtlinie erstellt wurden. Wir verpflichten uns, den Marktaufsichtsbehörden auf begründetes Verlangen die speziellen Unterlagen zu der unvollständigen Maschine über unsere Dokumentationsabteilung in elektronischer Form zu übermitteln.

Die Inbetriebnahme der unvollständigen Maschine ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass - soweit zutreffend - die Maschine, in die die o. g. unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) entspricht und die EG-Konformitätserklärung gemäß Anhang II 1 A ausgestellt ist.

Kurt Ross	Rheinau, den 30.04.2020	Wan '+'	
Bevollmächtigter für die Zusammen-	(Ort und Datum der Ausstellung)	Martin Zimmer	
stellung der relevanten technischen		(rechtsverbindliche Unterschrift)	
Unterlagen		Geschäftsführender Gesellschafter	

10 . 1. 0.



## 19 Konformitätserklärung

Im Sinne der EG-Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit

#### Name und Anschrift des Herstellers:

Zimmer Group GmbH

Am Glockenloch 2

77866 Rheinau, Germany

+49 7844 9138 0

info@zimmer-group.com

www.zimmer-group.com

Hiermit erklären wir, dass das nachstehend beschriebene Produkt

Produktbezeichnung: 2-Backen-Parallelgreifer, 3-Backen-Zentrischgreifer

GPP5000IL, GPD5000IL Typenbezeichnung:

in seiner Konzeption und der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU entspricht.

Folgende harmonisierte Normen wurden angewendet:

**DIN EN ISO 12100** Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und

Risikominderung

DIN EN 61000-6-3 EMV-Fachgrundnorm, Störaussendung für Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereiche

DIN EN 61000-6-2 EMV-Fachgrundnorm, Störfestigkeit im Industriebereich

DIN EN 61000-6-4 EMV-Fachgrundnorm, Störaussendung für Industriebereiche

Eine vollständige Liste der angewendeten Normen ist beim Hersteller einsehbar.

**Kurt Ross** Rheinau, den 30.04.2020

Bevollmächtigter für die Zusammen- (Ort und Datum der Ausstellung) stellung der relevanten technischen

Unterlagen

Martin Zimmer

(rechtsverbindliche Unterschrift) Geschäftsführender Gesellschafter